

작업물 스테빌라이저용 구형 볼이 있는 텐서닝 볼, 타입 D

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:

육각 헤드 나사, DIN EN ISO 4017, 경도 등급 8.8, 검은색.
소켓 헤드 스크류, DIN EN ISO 4762, 경도 등급 8.8, 검은색.
텐서닝 볼, 자연적 마무리.

정보:


텐서닝 볼은 공작물과 텔레스코픽 클램핑 유닛을 유연하게 연결합니다.
텐서닝 볼을 통해 공작물에서 매우 자유롭게 작업할 수 있습니다.

도면 설명:

1) 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762, M10

작업물 스테빌라이저용 구형 볼이 있는 텐서닝 볼, 타입 D

도면



품목 요약

주문 번호	타입	크기	D	D1	D2	L	L1	L2
K1193.450	D	50	50	M16	25	20	18	3,5