

UNILOCK 5축 베이스 모듈 VARIO 시스템 크기 80 mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.

정보:

UNILOCK 5축 베이스 모듈 VARIO는 공작물과 지그를 클램핑할 때 여러 위치를 유연하게 이용할 수 있도록 합니다. 베이스 모듈 VARIO는 한 개 또는 두 개의 UNILOCK 클램핑 핀을 이용하여 받침대의 레일 위에 고정할 수 있습니다. 두 개의 클램핑 핀을 사용하는 경우 레일이 클램핑 핀 사이에 배치되어 클램핑 핀 방향을 따라 앞쪽 또는 뒤쪽으로만 이동할 수 있습니다. 하나의 UNILOCK 클램핑 핀만 사용하면 베이스 모듈 VARIO를 자유롭게 회전할 수 있습니다. 위치는 후방 육각 헤드 나사로 고정됩니다. 따라서 다양한 내경을 구현할 수 있습니다. 이 베이스 모듈은 세 번째 또는 네 번째 클램핑 포인트로 사용되는 경우가 많습니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:

- 클램핑 파워(M10) 35,000 N
- 클램핑 파워(M12) 50,000 N
- 클램핑 파워(M16) 75,000 N

소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워

클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.

5축 모듈형 클램핑 시스템 80에는 일관된 사이즈의 클램핑 핀이 사용되고 공압식 제로점 클램핑 시스템과 호환되어 여러가지 조합을 통한 사용 방식이 보장됩니다.

기술 데이터:

- 견인력 15 kN.
- 조임 토크 15 Nm.
- 반복 정확도 ≤ 0.005 mm.

장점:


- 유연하게 사용 가능한 조절형 베이스 모듈.
- 기계식 작동.
- 짧은 원추형 로케이터로 포지셔닝.
- 높은 견인력.
- 셋업 시간 최적화.

액세서리:

클램핑 핀 K0967, K0968, K0969, K1471.

UNILOCK 5축 베이스 모듈 VARIO 시스템 크기 80 mm

도면



품목 요약

시스템 크기 80 mm의 UNILOCK 5축 베이스 모듈 VARIO

주문 번호	L	B	H	SW	조임 토크 max. Nm	견인력 kN
K1868.135981250	135	98	125	6	15	15