


커넥터 M8x1 스크루 잠금 기능이 있는 부시, 비차폐형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징: 플라스틱.
케이블: PUR(4핀 PVC).
와이어 절연: 폴리프로필렌(4핀 PVC).
접점: 구리 합금.
접점 표면: Au(금).
잠금 매커니즘: 아연 다이캐스트 니켈 플레이트.

표면 마무리:


부시(암).
하우징 색상: 검정.
케이블 색상: 검정.

정보:

스크루 잠금 기능이 있는 커넥터.
케이블에 몰딩된 커넥터.
색상 코드 DIN 47100에 따른 코어 식별.
식별코드 A. 잠금 메커니즘의 권장 조임 토크 0.4Nm.
커넥터는 플랜트, 제어 및 전기 장치 제조에 사용하도록 설계되었습니다.


기술 데이터:

커넥터 사이클 수: ≥ 100 .



커넥터 M8x1 스크루 잠금 기능이 있는 부시, 비차폐형

도면



품목 요약

커넥터 M8x1 스크루 잠금 기능이 있는 부시, 비차폐형

주문 번호	버전 2	타입	형태 타입	P	D1	L	도선 단면	도선 x 수	보호 등급	작동 전압 V	정격- 충격 전압 V
K1874.010X2000	3핀	A	직선형 부시	2000	4,1	32	3 x 0,25 mm ²		IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
K1874.010X5000	3핀	A	직선형 부시	5000	4,1	32	3 x 0,25 mm ²		IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
K1874.011X3000	4-폴	A	직선형 부시	3000	4,8	32	4 x 0,25 mm ²		IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
K1874.011X5000	4-폴	A	직선형 부시	5000	4,8	32	4 x 0,25 mm ²		IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
K1874.012X3000	8핀	A	직선형 부시	3000	5,5	34	8 x 0,14 mm ²		IP65/IP67	30 AC / 30 DC	800
K1874.012X5000	8핀	A	직선형 부시	5000	5,5	34	8 x 0,14 mm ²		IP65/IP67	30 AC / 30 DC	800
K1874.030X2000	3핀	B	앵글형 부시	2000	4,1	25	3 x 0,25 mm ²		IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
K1874.030X5000	3핀	B	앵글형 부시	5000	4,1	25	3 x 0,25 mm ²		IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
K1874.031X3000	4-폴	B	앵글형 부시	3000	4,8	25	4 x 0,25 mm ²		IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
K1874.031X5000	4-폴	B	앵글형 부시	5000	4,8	25	4 x 0,25 mm ²		IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
K1874.032X3000	8핀	B	앵글형 부시	3000	5,5	24	8 x 0,14 mm ²		IP65/IP67	30 AC / 30 DC	800
K1874.032X5000	8핀	B	앵글형 부시	5000	5,5	24	8 x 0,14 mm ²		IP65/IP67	30 AC / 30 DC	800

주문 번호	정격 전류 (40 °C) A	도체 저항 (20 °C) Ω/Km	오염도	정격 전압 V	시험 전압 V	굴곡 반경 케이블 이동
K1874.010X2000	4	79	3	300 AC	2500 AC	≥ 10 x D1
K1874.010X5000	4	79	3	300 AC	2500 AC	≥ 10 x D1
K1874.011X3000	4	79	3	300 AC	2000 AC	≥ 10 x D1
K1874.011X5000	4	79	3	300 AC	2000 AC	≥ 10 x D1
K1874.012X3000	1,5	78	3	300 AC	3000 AC	≥ 10 x D1
K1874.012X5000	1,5	78	3	300 AC	3000 AC	≥ 10 x D1
K1874.030X2000	4	79	3	300 AC	2500 AC	≥ 10 x D1
K1874.030X5000	4	79	3	300 AC	2500 AC	≥ 10 x D1
K1874.031X3000	4	79	3	300 AC	2000 AC	≥ 10 x D1
K1874.031X5000	4	79	3	300 AC	2000 AC	≥ 10 x D1
K1874.032X3000	1,5	78	3	300 AC	3000 AC	≥ 10 x D1
K1874.032X5000	1,5	78	3	300 AC	3000 AC	≥ 10 x D1

커넥터 M8x1 스크루 잠금 기능이 있는 부시, 비차폐형

품목 요약

주문 번호	굴곡 반경 케이블 고정	숫자 굽힘 사이클 최대	온도 범위 케이블 이동	온도 범위 케이블 고정	EMC 호환성	무할로겐
K1874.010X2000	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	예
K1874.010X5000	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	예
K1874.011X3000	≥ 5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	아니오
K1874.011X5000	≥ 5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	아니오
K1874.012X3000	≥ 6 x D1	2000000 (25 °C)	-15 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	아니오
K1874.012X5000	≥ 6 x D1	2000000 (25 °C)	-15 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	아니오
K1874.030X2000	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	예
K1874.030X5000	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	예
K1874.031X3000	≥ 5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	아니오
K1874.031X5000	≥ 5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	아니오
K1874.032X3000	≥ 6 x D1	2000000 (25 °C)	-15 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	아니오
K1874.032X5000	≥ 6 x D1	2000000 (25 °C)	-15 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	아니오