


수나사로 시각적 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인 서트 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지

VD



눌러서 잠금해제



설명

제품 설명:

시각적 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 기준을 준수하는 파란색 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.

색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

재질:

열가소성 (폴리아미드 강화 유리 섬유), 시각적 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 기준 준수

스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 균청색 RAL 5002.

스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

이용:

- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업

온도 범위:

-20 °C ~ +100 °C

장점:

시각적 탐지 가능.


균청색 RAL 5002.

식품 처리 표준 준수 소재.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

수나사로 시각적 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인서트 스테인리스 스틸 도면



품목 요약

클램핑 레버, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 수나사 포함

주문 번호	본체 색상	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	톱니 수
K1743.13206X20	균청색 RAL 5002	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1743.13206X25	균청색 RAL 5002	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1743.13208X20	균청색 RAL 5002	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1743.13208X40	균청색 RAL 5002	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12