

UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑 시스템용, 소형 버전, 시스템 크기 80mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
경화 스틸.


표면 마무리:
기본 몸체, 산화처리.
접촉면, 경화 처리 및 연마.

정보:
범용 클램핑용 UNILOCK 5축 베이스 플레이트는 홀 그리드 시스템이 있는 기계 테이블이나 T 슬롯 사양 및 그리드 판에 사용하기에 적합합니다. 견고한 구조 덕분에 이 높임 장치는 크고 무거운 공작물을 위한 기본 부품으로도 적합합니다. 고정 슬롯의 배열을 통해 공작물과 기계 테이블에 맞춰 유연하게 조정할 수 있습니다.
더 큰 버전에서는 T슬롯의 간격을 더욱 넓힐 수 있습니다.
소형 버전의 경우 더욱 원활한 칩 배출을 위해 고정 슬롯이 열려 있습니다.

장점:
크고 작은 공작물의 클램핑에 사용되는 5축 베이스 모듈을 위한 안정적인 기본 구조.
기계 테이블의 여러 고정 슬롯을 통해 베이스 플레이트를 빠르게 고정.
공작물을 기계 테이블 위에 유연하게 배치.

도면 설명:
타입 GA: 큰 버전
타입 KA: 소형 버전

UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑 시스템용, 소형 버전,
시스템 크기 80mm
도면



품목 요약

주문 번호	버전 2	L	B	H	고정 구멍	무게 kg
K0962.23523505025	소형 버전	235	235	50	최대 M24	15.3