

알루미늄 디스크 핸드 휠, 그립 없음, C형, 로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 핸드 휠.

허브 커버 열가소성, 검정색.

그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.

표면 마무리:

검정색 또는 은색 분말 코팅.

정보:

휠 림의 동심 및 축 주행 $\leq 0.4\text{mm}$.

조립:

허브의 커버는 조립하지 않은 상태로 제공합니다.

핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.

크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정용 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.

공급 내역:

알루미늄 핸드 휠.

허브 커버.

그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).

액세서리:

K0173 와셔.




K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:

1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치



알루미늄 디스크 핸드 휠, 그립 없음, C형, 로케이팅 홀 및 페더 키 홀 포함

품목 설명/제품 이미지




알루미늄 디스크 핸드 휠, 그립 없음, C형, 로케이팅 홀 및 페더 키 홀
포함
도면

③



DIN 6885-1



품목 요약

주문 번호	본체 색상	타입	형태 타입	D1	D2	D3	L1	L3	H	B3	T
K1520.08010103	검정	C	천공(슬롯 유)	80	10	26	16	29	16,6	3	11,4
K1520.08012104	검정	C	천공(슬롯 유)	80	12	26	16	29	16,6	4	13,8
K1520.10010103	검정	C	천공(슬롯 유)	100	10	28	17	33	17,5	3	11,4
K1520.10012104	검정	C	천공(슬롯 유)	100	12	28	17	33	17,5	4	13,8
K1520.12512104	검정	C	천공(슬롯 유)	125	12	31	18	36	18,3	4	13,8
K1520.12514105	검정	C	천공(슬롯 유)	125	14	31	18	36	18,3	5	16,3
K1520.08010203	실버	C	천공(슬롯 유)	80	10	26	16	29	16,6	3	11,4
K1520.08012204	실버	C	천공(슬롯 유)	80	12	26	16	29	16,6	4	13,8
K1520.10010203	실버	C	천공(슬롯 유)	100	10	28	17	33	17,5	3	11,4
K1520.10012204	실버	C	천공(슬롯 유)	100	12	28	17	33	17,5	4	13,8
K1520.12512204	실버	C	천공(슬롯 유)	125	12	31	18	36	18,3	4	13,8



알루미늄 디스크 핸드 휠, 그립 없음, C형, 로케이팅 홀 및 페더 키 홀
포함
품목 요약

주문 번호	본체 색상	타입	형태 타입	D1	D2	D3	L1	L3	H	B3	T
K1520.12514205	실버	C	천공(슬롯 유)	125	14	31	18	36	18,3	5	16,3