

UNILOCK 클램핑 스테이션용 UNILOCK 클램프

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
기본 몸체 검정 산화 처리


정보:
UNILOCK 클램프는 통용되는 모든 기계 테이블 위에 클램핑 스테이션 위에 빠르게 고정하는 데 사용됩니다. 클램프는 클램핑 스테이션 측면이나 네 개의 곡선형 모서리에 부착할 수 있습니다.

장점:
맞춤형 클램프로 UNILOCK 클램핑 스테이션을 빠르게 고정.
클램핑 스테이션을 통과하는 고정 구멍이 필요하지 않음.
플랫한 설계 덕분에 돌출 모서리가 없음.
클램프의 폐쇄형 설계 덕분에 칩이 쌓이지 않음.
함께 공급되는 나사 헤드 커버는 칩과 냉각 윤활유가 쌓여 들러붙는 것을 방지해 줍니다.

공급 내역:
클램프
육각 소켓 나사 헤드용 커버
소켓 헤드 스크류
T슬롯 너트 (M12=너트 나사 14 mm; M16=너트 나사 18 mm)

UNILOCK 클램핑 스테이션용 UNILOCK 클램프

도면



품목 요약

UNILOCK 클램핑 스테이션용 UNILOCK 클램프

주문 번호	D	H	BN=슬롯 너비	F 소켓 헤드 나사 ISO 4762용 관통홀
K1869.482212	48	38	14	M12
K1869.482216	48	38	18	M16