


스크루 잠금 기능이 있는 커넥터 부시 M12x1, B형, 앵글형 소켓

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징: 플라스틱.

케이블: 폴리우레탄

(4핀 길이 3m 및 5m PVC.

8핀 길이 10m PVC.

12핀 길이 10m PVC).

절연 전선: 폴리프로필렌

(4핀 길이 3m 및 5m PVC.

8핀 길이 10m PVC.

12핀 길이 10m PVC).

접점: 구리 합금.

접점 표면: Au(금).

잠금 매커니즘: 아연 다이캐스트 니켈 플레이트.

표면 마무리:

부시(암).

하우징 색상: 검정.

케이블 색상: 검정.

정보:

스크루 잠금 기능이 있는 커넥터.

케이블에 몰딩된 커넥터.

색상 코드 DIN 47100에 따른 코어 식별.


식별코드 A. 잠금 매커니즘의 권장 조임 토크 0.6Nm.

커넥터는 플랜트, 제어 및 전기 장치 제조에 사용하도록 설계되었습니다.

기술 데이터:

커넥터 사이클 수: ≥ 100 .

도면



스크루 잠금 기능이 있는 커넥터 부시 M12x1, B형, 앵글형 소켓

품목 요약

주문 번호	버전 2	타입	형태 타입	P	D1	L	L1	도선 단면	도선 x 수	보호 등급	작동 전압 V
K1498.11203X2000	3핀	B	앵글형 부시	2000	4,1	39	28	3 x 0,34 mm ²		IP65/IP67	250 AC / 250 DC
K1498.11203X5000	3핀	B	앵글형 부시	5000	4,1	39	28	3 x 0,34 mm ²		IP65/IP67	250 AC / 250 DC
K1498.11204X3000	4-폴	B	앵글형 부시	3000	5	39	28	N=4 X 0,34 mm ²		IP65/IP67	250 AC / 250 DC
K1498.11204X5000	4-폴	B	앵글형 부시	5000	5	39	28	N=4 X 0,34 mm ²		IP65/IP67	250 AC / 250 DC
K1498.11208X3000	8핀	B	앵글형 부시	3000	5,8	39	32	8 x 0,25 mm ²		IP65/IP67	30 AC / 30 DC
K1498.11208X5000	8핀	B	앵글형 부시	5000	5,8	39	32	8 x 0,25 mm ²		IP65/IP67	30 AC / 30 DC
K1498.11208X10000	8핀	B	앵글형 부시	10000	6	39	32	8 x 0,25 mm ²		IP65/IP67	30 AC / 30 DC
K1498.11212X3000	12핀	B	앵글형 부시	3000	6	39	32	12 x 0,14 mm ²		IP65/IP67	30 AC / 30 DC
K1498.11212X5000	12핀	B	앵글형 부시	5000	6	39	32	12 x 0,14 mm ²		IP65/IP67	30 AC / 30 DC
K1498.11212X10000	12핀	B	앵글형 부시	10000	6	39	32	12 x 0,14 mm ²		IP65/IP67	30 AC / 30 DC

주문 번호	정격- 충격 전압 V	정격 전류 (40 °C) A	도체 저항 (20 °C) Ω/Km	오염도	정격 전압 V	시험 전압 V
K1498.11203X2000	2500	4	57	3	300 AC	2500 AC
K1498.11203X5000	2500	4	57	3	300 AC	2500 AC
K1498.11204X3000	2500	4	60	3	300 AC	2000 AC
K1498.11204X5000	2500	4	60	3	300 AC	2000 AC
K1498.11208X3000	800	2	79	3	300 AC	2500 AC
K1498.11208X5000	800	2	79	3	300 AC	2500 AC
K1498.11208X10000	800	2	79	3	300 AC	2000 AC
K1498.11212X3000	800	1,5	138	3	300 AC	1500 AC
K1498.11212X5000	800	1,5	138	3	300 AC	1500 AC
K1498.11212X10000	800	1,5	138	3	300 AC	1500 AC

주문 번호	굴곡 반경 케이블 이동	굴곡 반경 케이블 고정	숫자 굽힘 사이클 최대	온도 범위 케이블 이동	온도 범위 케이블 고정	EMC 호환성	무할로겐
K1498.11203X2000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	예
K1498.11203X5000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	예
K1498.11204X3000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	아니오
K1498.11204X5000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	아니오
K1498.11208X3000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	예
K1498.11208X5000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	예
K1498.11208X10000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	아니오
K1498.11212X3000	≥ 10 x D1	≥ 7,5 X D1	2000000 (25 °C)	-25 °C - +85 °C	-40 °C - +85 °C	-	예
K1498.11212X5000	≥ 10 x D1	≥ 7,5 X D1	2000000 (25 °C)	-25 °C - +85 °C	-40 °C - +85 °C	-	예
K1498.11212X10000	≥ 10 x D1	≥ 7,5 X D1	2000000 (25 °C)	-55 °C - +70 °C	-30 °C - +70 °C	-	아니오