




유압 회전식 풀 다운 클램프 스프링 리턴이 있는 단동

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

풀 다운 클램프를 사용하면 측면에서 공작물에 텐서닝력을 가할 수 있습니다. 풀 다운 클램프는 위에서 클램핑을 수행할 수 없거나 필요하지 않은 클램핑 상황에 매우 적합합니다. 스프링의 도움으로 피스톤과 스러스트 패드는 압력이 해제된 후 기본 위치로 돌아갑니다.

재질:

하우징 및 피스톤 스틸

표면 마무리:

하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.

정보:

텐서닝력이 측면에서 도입되면 수평 및 수직력 요소가 발생합니다. 파워 요소의 크기는 스트로크에 따라 상이합니다. 발생하는 수직력 요소는 텐서닝력의 최대 25%에 달할 수 있습니다. 이 파워로 공작물이 지지면에 고정됩니다. 스트로크에 따라 수평력 구성 요소는 초기 파워의 최소 95%로 떨어집니다.

풀 다운 클램프의 클램핑 피스톤에는 통합 후퇴 스트로크가 있습니다.

절단액 및 냉각액이 실린더로 침투하는 것을 방지하십시오.

안전 지침을 준수하십시오.

액추에이션 원리:

- 나사 연결
- O 링 플랜지 연결.

기술 데이터:

최대 작동 압력: 500bar.

장점:

- 낮은 설치 높이.
- 텐서닝 피스톤용 통합 후퇴 스트로크.

공급 내역:


1개 O 링 10x2(O 링 플랜지 연결 작업용) 포함.

도면 설명:

- 1) 잠금 나사
- 2) O 링

유압 회전식 풀 다운 클램프 스프링 리턴이 있는 단동

도면



품목 요약

유압 회전식 풀 다운 클램프, 스프링 리턴이 있는 단동

주문 번호	피스톤 지름	스트로크 S	연결 타입	B	B1	B2	D	D1	G	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4
K1855.16082404	16	8	-	50	-	32	13,5	8,5	1/4	32	19	31	4	8,5	68	13	2	27	32
K1855.25102404	25	10	-	60	-	40	15	9	1/4	40	23	39	4	9	90	14	2,5	38	42
K1855.36102404	36	10	-	80	14	56	18	11	1/4	50	27	49	4	11	96	16	2	38	46

주문 번호	피스톤 지름	클램핑력 100bar 경우 (kN)	클램핑력 500bar 경우 (kN)	오일 요구량 / 10mm 스트로크 (cm³)
K1855.16082404	16	1,7	8,5	2
K1855.25102404	25	4	20	4,9
K1855.36102404	36	8	40	10,2

