

리프팅 핀 자동 잠금, 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 볼트 1.4542.

스테인레스 스틸 새클 1.4571.

알루미늄 푸시 버튼.

표면 마무리:

경화 처리된 볼트.

정보:

리프팅 핀은 움직이는 새클이 있는 빠르고 간단한 지지 요소로 사용됩니다.

푸시 버튼을 누르면 볼이 풀릴 수 있습니다.

푸시 버튼을 놓으면 볼이 단단히 잠깁니다.

- 내식성 및 내후성.

- 경화 처리된 고장력 볼트, 따라서 부하율이 매우 높음.

TÜV 검증.


Xmin., F1, F2 및 F3 정보는 DIN EN 13155에 따라 검사된 것으로, 시험 하중은 공칭 하중의 3배에 해당합니다.

온도 범위:

max. +250 °C.


액세서리:

K1921/K1922 마운트 부시.




리프팅 핀 자동 잠금, 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



리프팅 핀 자동 잠금, 스테인레스 스틸

도면



품목 요약

자동 잠금식 리프팅 핀, 스테인레스 스틸

주문 번호	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	마운팅 홀 H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1919.12108X10	8	9,35	21,5	10	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	5	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12108X15	8	9,35	21,5	15	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12108X25	8	9,35	21,5	25	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12108X35	8	9,35	21,5	35	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12110X15	10	11,7	21,5	15	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12110X25	10	11,7	21,5	25	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12110X35	10	11,7	21,5	35	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12110X50	10	11,7	21,5	50	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12112X15	12	14,2	21,5	15	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	12	3,5	3,2	2,8
K1919.12112X25	12	14,2	21,5	25	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1919.12112X35	12	14,2	21,5	35	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8

리프팅 핀 자동 잠금, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	마운팅 홀 H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1919.12112X50	12	14,2	21,5	50	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1919.12516X25	16	18,6	25	25	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	15	16	4,8	4,5	4,1
K1919.12516X50	16	18,6	25	50	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	35	16	4,8	4,5	4,1
K1919.12516X75	16	18,6	25	75	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	40	16	4,8	4,5	4,1
K1919.13020X50	20	24,5	30	50	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	25	20	10	8,5	6,5
K1919.13020X75	20	24,5	30	75	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	30	20	10	8,5	6,5