

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

알루미늄 허브.

스틸 원뿔 링.

폴리우레탄 탄성 중합체 스파이더.

표면 마무리:

자연적 마무리된 허브.

파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.

노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.

빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.

정보:

탄성 중합체 도그 클러치는 두 개의 허브와 하나의 탄성 중합체 스파이더로 구성되어 있습니다. 이 도그 클러치는 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위 보정과 진동 및 토크 서지 감소에 사용됩니다.

여기에는 다양한 경도의 폴리우레탄 커플링 스파이더가 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감소력이 증가합니다.

커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.

공급은 조립되지 않은 상태로 이루어집니다.

온도 범위:

파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.

노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.

빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.

조립:

탄성 중합체 도그 클러치에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.


조립 시에는 탄성 중합체 도그 클러치의 허브를 샤프트 위로 밀니다. 정확한 축 위치에서 토크 렌치로 클램핑 나사를 표에 기재된 조임 토크로 조입니다. 커플링의 오프셋을 보정하고 톱니 휠의 수명을 높이려면 간격 치수(L2)를 준수해야 합니다.

요청 시:

공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함

도면



품목 요약

탄성 중합체 도그 클러치, 클램프 콘 포함

주문 번호	크기	구성품 색상	관성 모멘트 (gm ²)	정적 비틀림 경도 (Nm/rad)	동적 비틀림 경도 (Nm/rad)	스프링 강성 방사형 (N/mm)	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)
K1888.14800500606	14	청색	0,014	60,2	180	153	0,21
K1888.14800500808	14	청색	0,014	60,2	180	153	0,21
K1888.14800500810	14	청색	0,014	60,2	180	153	0,21
K1888.14800500812	14	청색	0,014	60,2	180	153	0,21
K1888.14800500814	14	청색	0,014	60,2	180	153	0,21
K1888.14800501010	14	청색	0,014	60,2	180	153	0,21
K1888.14800501012	14	청색	0,014	60,2	180	153	0,21
K1888.14800501014	14	청색	0,014	60,2	180	153	0,21
K1888.14800501212	14	청색	0,014	60,2	180	153	0,21
K1888.14800501214	14	청색	0,014	60,2	180	153	0,21
K1888.14800501414	14	청색	0,014	60,2	180	153	0,21
K1888.19800661010	19	청색	0,066	618	1065	582	0,15
K1888.19800661212	19	청색	0,066	618	1065	582	0,15
K1888.19800661214	19	청색	0,066	618	1065	582	0,15
K1888.19800661215	19	청색	0,066	618	1065	582	0,15
K1888.19800661216	19	청색	0,066	618	1065	582	0,15
K1888.19800661414	19	청색	0,066	618	1065	582	0,15
K1888.19800661415	19	청색	0,066	618	1065	582	0,15
K1888.19800661416	19	청색	0,066	618	1065	582	0,15
K1888.19800661515	19	청색	0,066	618	1065	582	0,15
K1888.19800661516	19	청색	0,066	618	1065	582	0,15
K1888.19800661616	19	청색	0,066	618	1065	582	0,15
K1888.24800781515	24	청색	0,282	860	1390	840	0,2
K1888.24800781818	24	청색	0,282	860	1390	840	0,2
K1888.24800781819	24	청색	0,282	860	1390	840	0,2

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함

품목 요약

주문 번호	크기	구성품 색상	관성 모멘트 (gm ²)	정적 비틀림 경도 (Nm/rad)	동적 비틀림 경도 (Nm/rad)	스프링 강성 방사형 (N/mm)	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)
K1888.24800781820	24	청색	0,282	860	1390	840	0,2
K1888.24800781825	24	청색	0,282	860	1390	840	0,2
K1888.24800781919	24	청색	0,282	860	1390	840	0,2
K1888.24800781920	24	청색	0,282	860	1390	840	0,2
K1888.24800781925	24	청색	0,282	860	1390	840	0,2
K1888.24800782020	24	청색	0,282	860	1390	840	0,2
K1888.24800782025	24	청색	0,282	860	1390	840	0,2
K1888.24800782525	24	청색	0,282	860	1390	840	0,2
K1888.28800901919	28	청색	0,65	1370	2350	990	0,2
K1888.28800902424	28	청색	0,65	1370	2350	990	0,2
K1888.28800902828	28	청색	0,65	1370	2350	990	0,2
K1888.28800903232	28	청색	0,65	1370	2350	990	0,2
K1888.14920500606	14	노랑	0,014	114,6	344	336	0,15
K1888.14920500808	14	노랑	0,014	114,6	344	336	0,15
K1888.14920500810	14	노랑	0,014	114,6	344	336	0,15
K1888.14920500812	14	노랑	0,014	114,6	344	336	0,15
K1888.14920500814	14	노랑	0,014	114,6	344	336	0,15
K1888.14920501010	14	노랑	0,014	114,6	344	336	0,15
K1888.14920501012	14	노랑	0,014	114,6	344	336	0,15
K1888.14920501014	14	노랑	0,014	114,6	344	336	0,15
K1888.14920501212	14	노랑	0,014	114,6	344	336	0,15
K1888.14920501214	14	노랑	0,014	114,6	344	336	0,15
K1888.14920501414	14	노랑	0,014	114,6	344	336	0,15
K1888.19920661010	19	노랑	0,066	1090	1815	1120	0,1
K1888.19920661212	19	노랑	0,066	1090	1815	1120	0,1
K1888.19920661214	19	노랑	0,066	1090	1815	1120	0,1
K1888.19920661215	19	노랑	0,066	1090	1815	1120	0,1
K1888.19920661216	19	노랑	0,066	1090	1815	1120	0,1
K1888.19920661414	19	노랑	0,066	1090	1815	1120	0,1
K1888.19920661415	19	노랑	0,066	1090	1815	1120	0,1
K1888.19920661416	19	노랑	0,066	1090	1815	1120	0,1
K1888.19920661515	19	노랑	0,066	1090	1815	1120	0,1
K1888.19920661516	19	노랑	0,066	1090	1815	1120	0,1
K1888.19920661616	19	노랑	0,066	1090	1815	1120	0,1
K1888.24920781515	24	노랑	0,282	2300	5130	1900	0,15
K1888.24920781818	24	노랑	0,282	2300	5130	1900	0,15
K1888.24920781819	24	노랑	0,282	2300	5130	1900	0,15
K1888.24920781820	24	노랑	0,282	2300	5130	1900	0,15
K1888.24920781825	24	노랑	0,282	2300	5130	1900	0,15
K1888.24920781919	24	노랑	0,282	2300	5130	1900	0,15
K1888.24920781920	24	노랑	0,282	2300	5130	1900	0,15
K1888.24920781925	24	노랑	0,282	2300	5130	1900	0,15
K1888.24920782020	24	노랑	0,282	2300	5130	1900	0,15
K1888.24920782025	24	노랑	0,282	2300	5130	1900	0,15
K1888.24920782525	24	노랑	0,282	2300	5130	1900	0,15
K1888.28920901919	28	노랑	0,65	4080	6745	1780	0,15
K1888.28920902424	28	노랑	0,65	4080	6745	1780	0,15
K1888.28920902828	28	노랑	0,65	4080	6745	1780	0,15
K1888.28920903232	28	노랑	0,65	4080	6745	1780	0,15
K1888.38921142020	38	노랑	2,005	6525	12000	2350	0,17
K1888.38921142828	38	노랑	2,005	6525	12000	2350	0,17
K1888.38921143232	38	노랑	2,005	6525	12000	2350	0,17
K1888.38921143838	38	노랑	2,005	6525	12000	2350	0,17
K1888.42921262828	42	노랑	4,322	10870	20500	4100	0,19
K1888.42921263232	42	노랑	4,322	10870	20500	4100	0,19
K1888.42921263838	42	노랑	4,322	10870	20500	4100	0,19
K1888.42921264545	42	노랑	4,322	10870	20500	4100	0,19
K1888.48921403535	48	노랑	6,851	12968	22800	4500	0,23
K1888.48921403838	48	노랑	6,851	12968	22800	4500	0,23
K1888.48921404545	48	노랑	6,851	12968	22800	4500	0,23
K1888.48921405050	48	노랑	6,851	12968	22800	4500	0,23

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함

품목 요약

주문 번호	크기	구성품 색상	관성 모멘트 (gm ²)	정적 비틀림 경도 (Nm/rad)	동적 비틀림 경도 (Nm/rad)	스프링 강성 방사형 (N/mm)	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)
K1888.14980500606	14	빨강	0,014	171,9	513	654	0,09
K1888.14980500808	14	빨강	0,014	171,9	513	654	0,09
K1888.14980500810	14	빨강	0,014	171,9	513	654	0,09
K1888.14980500812	14	빨강	0,014	171,9	513	654	0,09
K1888.14980500814	14	빨강	0,014	171,9	513	654	0,09
K1888.14980501010	14	빨강	0,014	171,9	513	654	0,09
K1888.14980501012	14	빨강	0,014	171,9	513	654	0,09
K1888.14980501014	14	빨강	0,014	171,9	513	654	0,09
K1888.14980501212	14	빨강	0,014	171,9	513	654	0,09
K1888.14980501214	14	빨강	0,014	171,9	513	654	0,09
K1888.14980501414	14	빨강	0,014	171,9	513	654	0,09
K1888.19980661010	19	빨강	0,066	1512	2540	2010	0,06
K1888.19980661212	19	빨강	0,066	1512	2540	2010	0,06
K1888.19980661214	19	빨강	0,066	1512	2540	2010	0,06
K1888.19980661215	19	빨강	0,066	1512	2540	2010	0,06
K1888.19980661216	19	빨강	0,066	1512	2540	2010	0,06
K1888.19980661414	19	빨강	0,066	1512	2540	2010	0,06
K1888.19980661415	19	빨강	0,066	1512	2540	2010	0,06
K1888.19980661416	19	빨강	0,066	1512	2540	2010	0,06
K1888.19980661515	19	빨강	0,066	1512	2540	2010	0,06
K1888.19980661516	19	빨강	0,066	1512	2540	2010	0,06
K1888.19980661616	19	빨강	0,066	1512	2540	2010	0,06
K1888.24980781515	24	빨강	0,282	3700	8130	2940	0,11
K1888.24980781818	24	빨강	0,282	3700	8130	2940	0,11
K1888.24980781819	24	빨강	0,282	3700	8130	2940	0,11
K1888.24980781820	24	빨강	0,282	3700	8130	2940	0,11
K1888.24980781825	24	빨강	0,282	3700	8130	2940	0,11
K1888.24980781919	24	빨강	0,282	3700	8130	2940	0,11
K1888.24980781920	24	빨강	0,282	3700	8130	2940	0,11
K1888.24980781925	24	빨강	0,282	3700	8130	2940	0,11
K1888.24980782020	24	빨강	0,282	3700	8130	2940	0,11
K1888.24980782025	24	빨강	0,282	3700	8130	2940	0,11
K1888.24980782525	24	빨강	0,282	3700	8130	2940	0,11
K1888.28980901919	28	빨강	0,65	6410	9920	3200	0,11
K1888.28980902424	28	빨강	0,65	6410	9920	3200	0,11
K1888.28980902828	28	빨강	0,65	6410	9920	3200	0,11
K1888.28980903232	28	빨강	0,65	6410	9920	3200	0,11
K1888.38981142020	38	빨강	2,005	11800	21850	4400	0,12
K1888.38981142828	38	빨강	2,005	11800	21850	4400	0,12
K1888.38981143232	38	빨강	2,005	11800	21850	4400	0,12
K1888.38981143838	38	빨강	2,005	11800	21850	4400	0,12
K1888.42981262828	42	빨강	4,322	21594	37692	5940	0,14
K1888.42981263232	42	빨강	4,322	21594	37692	5940	0,14
K1888.42981263838	42	빨강	4,322	21594	37692	5940	0,14
K1888.42981264545	42	빨강	4,322	21594	37692	5940	0,14
K1888.48981403535	48	빨강	6,851	25759	49400	6820	0,16
K1888.48981403838	48	빨강	6,851	25759	49400	6820	0,16
K1888.48981404545	48	빨강	6,851	25759	49400	6820	0,16
K1888.48981405050	48	빨강	6,851	25759	49400	6820	0,16

주문 번호	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 각도 변위 (°)	max. 토크 Nm	커플링 스파이더 경도	공칭 토크 Nm
K1888.14800500606	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1888.14800500808	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1888.14800500810	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1888.14800500812	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1888.14800500814	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1888.14800501010	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1888.14800501012	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1888.14800501014	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함

품목 요약

주문 번호	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 각도 변위 (°)	max. 토크 Nm	커플링 스파이더 경도	공칭 토크 Nm
K1888.14800501212	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1888.14800501214	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1888.14800501414	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1888.19800661010	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1888.19800661212	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1888.19800661214	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1888.19800661215	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1888.19800661216	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1888.19800661414	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1888.19800661415	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1888.19800661416	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1888.19800661515	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1888.19800661516	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1888.19800661616	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1888.24800781515	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1888.24800781818	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1888.24800781819	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1888.24800781820	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1888.24800781825	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1888.24800781919	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1888.24800781920	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1888.24800781925	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1888.24800782020	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1888.24800782025	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1888.24800782525	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1888.28800901919	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1888.28800902424	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1888.28800902828	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1888.28800903232	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1888.14920500606	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1888.14920500808	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1888.14920500810	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1888.14920500812	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1888.14920500814	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1888.14920501010	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1888.14920501012	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1888.14920501014	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1888.14920501212	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1888.14920501214	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1888.14920501414	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1888.19920661010	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1888.19920661212	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1888.19920661214	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1888.19920661215	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1888.19920661216	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1888.19920661414	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1888.19920661415	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1888.19920661416	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1888.19920661515	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1888.19920661516	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1888.19920661616	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1888.24920781515	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1888.24920781818	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1888.24920781819	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1888.24920781820	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1888.24920781825	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1888.24920781919	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1888.24920781920	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1888.24920781925	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1888.24920782020	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1888.24920782025	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함

품목 요약

주문 번호	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 각도 변위 (°)	max. 토크 Nm	커플링 스파이더 경도	공칭 토크 Nm
K1888.24920782525	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1888.28920901919	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1888.28920902424	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1888.28920902828	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1888.28920903232	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1888.38921142020	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1888.38921142828	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1888.38921143232	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1888.38921143838	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1888.42921262828	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1888.42921263232	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1888.42921263838	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1888.42921264545	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1888.48921403535	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
K1888.48921403838	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
K1888.48921404545	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
K1888.48921405050	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
K1888.14980500606	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1888.14980500808	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1888.14980500810	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1888.14980500812	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1888.14980500814	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1888.14980501010	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1888.14980501012	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1888.14980501014	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1888.14980501212	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1888.14980501214	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1888.14980501414	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1888.19980661010	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1888.19980661212	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1888.19980661214	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1888.19980661215	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1888.19980661216	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1888.19980661414	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1888.19980661415	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1888.19980661416	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1888.19980661515	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1888.19980661516	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1888.19980661616	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1888.24980781515	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1888.24980781818	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1888.24980781819	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1888.24980781820	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1888.24980781825	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1888.24980781919	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1888.24980781920	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1888.24980781925	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1888.24980782020	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1888.24980782025	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1888.24980782525	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1888.28980901919	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1888.28980902424	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1888.28980902828	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1888.28980903232	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1888.38981142020	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1888.38981142828	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1888.38981143232	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1888.38981143838	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1888.42981262828	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
K1888.42981263232	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
K1888.42981263838	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함

품목 요약

주문 번호	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 각도 변위 (°)	max. 토크 Nm	커플링 스파이더 경도	공칭 토크 Nm
K1888.42981264545	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
K1888.48981403535	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525
K1888.48981403838	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525
K1888.48981404545	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525
K1888.48981405050	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525

주문 번호	max. 회전 수 1/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	스크류 조임 토크 Nm
K1888.14800500606	25000	M3	6	6	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14800500808	25000	M3	8	8	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14800500810	25000	M3	8	10	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14800500812	25000	M3	8	12	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14800500814	25000	M3	8	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14800501010	25000	M3	10	10	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14800501012	25000	M3	10	12	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14800501014	25000	M3	10	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14800501212	25000	M3	12	12	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14800501214	25000	M3	12	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14800501414	25000	M3	14	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.19800661010	19000	M4	10	10	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19800661212	19000	M4	12	12	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19800661214	19000	M4	12	14	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19800661215	19000	M4	12	15	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19800661216	19000	M4	12	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19800661414	19000	M4	14	14	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19800661415	19000	M4	14	15	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19800661416	19000	M4	14	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19800661515	19000	M4	15	15	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19800661516	19000	M4	15	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19800661616	19000	M4	16	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.24800781515	14000	M5	15	15	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24800781818	14000	M5	18	18	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24800781819	14000	M5	18	19	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24800781820	14000	M5	18	20	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24800781825	14000	M5	18	25	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24800781919	14000	M5	19	19	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24800781920	14000	M5	19	20	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24800781925	14000	M5	19	25	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24800782020	14000	M5	20	20	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24800782025	14000	M5	20	25	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24800782525	14000	M5	25	25	15	28	55	78	30	18	6
K1888.28800901919	12000	M5	19	19	19	38	65	90	35	20	6
K1888.28800902424	12000	M5	24	24	19	38	65	90	35	20	6
K1888.28800902828	12000	M5	28	28	19	38	65	90	35	20	6
K1888.28800903232	12000	M5	32	32	19	38	65	90	35	20	6
K1888.14920500606	25000	M3	6	6	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14920500808	25000	M3	8	8	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14920500810	25000	M3	8	10	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14920500812	25000	M3	8	12	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14920500814	25000	M3	8	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14920501010	25000	M3	10	10	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14920501012	25000	M3	10	12	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14920501014	25000	M3	10	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14920501212	25000	M3	12	12	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14920501214	25000	M3	12	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14920501414	25000	M3	14	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.19920661010	19000	M4	10	10	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19920661212	19000	M4	12	12	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19920661214	19000	M4	12	14	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19920661215	19000	M4	12	15	10	20	40	66	25	16	2,9

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함

품목 요약

주문 번호	max. 회전 수 1/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	스크류 조임 토크 Nm
K1888.19920661216	19000	M4	12	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19920661414	19000	M4	14	14	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19920661415	19000	M4	14	15	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19920661416	19000	M4	14	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19920661515	19000	M4	15	15	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19920661516	19000	M4	15	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19920661616	19000	M4	16	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.24920781515	14000	M5	15	15	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24920781818	14000	M5	18	18	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24920781819	14000	M5	18	19	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24920781820	14000	M5	18	20	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24920781825	14000	M5	18	25	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24920781919	14000	M5	19	19	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24920781920	14000	M5	19	20	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24920781925	14000	M5	19	25	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24920782020	14000	M5	20	20	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24920782025	14000	M5	20	25	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24920782525	14000	M5	25	25	15	28	55	78	30	18	6
K1888.28920901919	12000	M5	19	19	19	38	65	90	35	20	6
K1888.28920902424	12000	M5	24	24	19	38	65	90	35	20	6
K1888.28920902828	12000	M5	28	28	19	38	65	90	35	20	6
K1888.28920903232	12000	M5	32	32	19	38	65	90	35	20	6
K1888.38921142020	10000	M6	20	20	20	45	80	114	45	24	10
K1888.38921142828	10000	M6	28	28	20	45	80	114	45	24	10
K1888.38921143232	10000	M6	32	32	20	45	80	114	45	24	10
K1888.38921143838	10000	M6	38	38	20	45	80	114	45	24	10
K1888.42921262828	8000	M8	28	28	28	50	95	126	50	26	35
K1888.42921263232	8000	M8	32	32	28	50	95	126	50	26	35
K1888.42921263838	8000	M8	38	38	28	50	95	126	50	26	35
K1888.42921264545	8000	M8	45	45	28	50	95	126	50	26	35
K1888.48921403535	7000	M8	35	35	35	60	105	140	56	28	35
K1888.48921403838	7000	M8	38	38	35	60	105	140	56	28	35
K1888.48921404545	7000	M8	45	45	35	60	105	140	56	28	35
K1888.48921405050	7000	M8	50	50	35	60	105	140	56	28	35
K1888.14980500606	25000	M3	6	6	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14980500808	25000	M3	8	8	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14980500810	25000	M3	8	10	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14980500812	25000	M3	8	12	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14980500814	25000	M3	8	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14980501010	25000	M3	10	10	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14980501012	25000	M3	10	12	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14980501014	25000	M3	10	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14980501212	25000	M3	12	12	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14980501214	25000	M3	12	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.14980501414	25000	M3	14	14	6	14	30	50	18,5	13	1,34
K1888.19980661010	19000	M4	10	10	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19980661212	19000	M4	12	12	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19980661214	19000	M4	12	14	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19980661215	19000	M4	12	15	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19980661216	19000	M4	12	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19980661414	19000	M4	14	14	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19980661415	19000	M4	14	15	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19980661416	19000	M4	14	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19980661515	19000	M4	15	15	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19980661516	19000	M4	15	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.19980661616	19000	M4	16	16	10	20	40	66	25	16	2,9
K1888.24980781515	14000	M5	15	15	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24980781818	14000	M5	18	18	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24980781819	14000	M5	18	19	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24980781820	14000	M5	18	20	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24980781825	14000	M5	18	25	15	28	55	78	30	18	6

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함

품목 요약

주문 번호	max. 회전 수 1/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	스크류 조임 토크 Nm
K1888.24980781919	14000	M5	19	19	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24980781920	14000	M5	19	20	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24980781925	14000	M5	19	25	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24980782020	14000	M5	20	20	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24980782025	14000	M5	20	25	15	28	55	78	30	18	6
K1888.24980782525	14000	M5	25	25	15	28	55	78	30	18	6
K1888.28980901919	12000	M5	19	19	19	38	65	90	35	20	6
K1888.28980902424	12000	M5	24	24	19	38	65	90	35	20	6
K1888.28980902828	12000	M5	28	28	19	38	65	90	35	20	6
K1888.28980903232	12000	M5	32	32	19	38	65	90	35	20	6
K1888.38981142020	10000	M6	20	20	20	45	80	114	45	24	10
K1888.38981142828	10000	M6	28	28	20	45	80	114	45	24	10
K1888.38981143232	10000	M6	32	32	20	45	80	114	45	24	10
K1888.38981143838	10000	M6	38	38	20	45	80	114	45	24	10
K1888.42981262828	8000	M8	28	28	28	50	95	126	50	26	35
K1888.42981263232	8000	M8	32	32	28	50	95	126	50	26	35
K1888.42981263838	8000	M8	38	38	28	50	95	126	50	26	35
K1888.42981264545	8000	M8	45	45	28	50	95	126	50	26	35
K1888.48981403535	7000	M8	35	35	35	60	105	140	56	28	35
K1888.48981403838	7000	M8	38	38	35	60	105	140	56	28	35
K1888.48981404545	7000	M8	45	45	35	60	105	140	56	28	35
K1888.48981405050	7000	M8	50	50	35	60	105	140	56	28	35