



리프팅 핀 자동 잠금

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸.

알루미늄 푸시 버튼.

표면 마무리:

망간 인산염 처리된 스틸.

정보:

리프팅 핀은 움직이는 새클이 있는 빠르고 간단한 지지 요소로 사용됩니다.

푸시 버튼을 누르면 볼이 풀립니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 단단히 잠깁니다.

내식성.

TÜV 검증.

Xmin., F1, F2 및 F3 정보는 DIN EN 13155에 따라 검사된 것으로, 시험 하중은 공칭 하중의 3배에 해당합니다.

온도 범위:


max. +250 °C.

액세서리:

K1921/K1922 마운트 부시.

리프팅 핀 자동 잠금

도면



품목 요약

자동 잠금식 리프팅 핀

주문 번호	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	마운팅 홀 H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1920.2108X10	8	9,35	21,5	10	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	5	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2108X15	8	9,35	21,5	15	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2108X25	8	9,35	21,5	25	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2108X35	8	9,35	21,5	35	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2110X15	10	11,7	21,5	15	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2110X25	10	11,7	21,5	25	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2110X35	10	11,7	21,5	35	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2110X50	10	11,7	21,5	50	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2112X15	12	14,2	21,5	15	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	12	3,5	3,2	2,8
K1920.2112X25	12	14,2	21,5	25	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1920.2112X35	12	14,2	21,5	35	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8

리프팅 핀 자동 잠금

품목 요약

주문 번호	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	마운팅 홀 H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1920.2112X50	12	14,2	21,5	50	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1920.2516X25	16	18,6	25	25	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	15	16	4,8	4,5	4,1
K1920.2516X50	16	18,6	25	50	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	35	16	4,8	4,5	4,1
K1920.2516X75	16	18,6	25	75	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	40	16	4,8	4,5	4,1
K1920.2520X50	20	24,5	30	50	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	25	20	10	8,5	6,5
K1920.2520X75	20	24,5	30	75	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	30	20	10	8,5	6,5