


인장력용 축 조인트, 조절 가능, 타입 C

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.


표면 마무리:

아연 도금 및 크롬 처리된 볼 스테드.


아연 도금된 볼 시트 및 너트.

정보:

인장력 흡수에 사용하기에 적합한 축 조인트. 클램핑 너트를 통해 볼의 움직임에 영향을 미치거나 볼을 완전히 고정할 수 있습니다.



도면



품목 요약

주문 번호	타입	D1	D2	A	L	E	α	F kN	M Nm	조임 토크 max. Nm
K1936.31006	C	10	M6	21	23,5	12	20°	2,5	5,2	12,4
K1936.31308	C	13	M8	26	29,5	14	24°	5	8,8	13,2
K1936.31610	C	16	M10	35	36	16	28°	7,5	14,5	16,4

