

고정 클로, 단계 없이 조절 가능, 타입 A, T-볼트 미포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.


표면 마무리:

단조, 열처리, 도장 처리됨.
경도 등급 8.8의 나사 부품.

정보:

무단식 고정 클로는 다양한 클램핑 높이를 추가적인 베이스 없이 빠르게 연결하고, 기계 테이블에서 작은 공간만을 필요로 합니다. 이 고정 클로는 매우 높은 하중에 사용할 수 있도록 설계되었으며 절단 공구와 펀칭 공구를 고정하는 데 사용하기에 특히 적합합니다.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	클램핑력 kN
K1954.010	A	17	75	140	55	60	30	110	50	20,2
K1954.020	A	21	85	175	70	80	40	135	60	37,8