

고정 클로 단계 없이 조절 가능

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
단강.

표면 마무리:
파란색 아연 도금. 클램핑 스크류 미포함.

정보:
무단 조절식 고정 클로는 다양한 클램핑 높이를 추가적인 베이스 없이 빠르게 연결하고, 기계 테이블에서 작은 공간만을 필요로 합니다. 이 고정 클로는 매우 높은 하중에 사용할 수 있도록 설계되었으며 절단 공구와 펀칭 공구를 고정하는 데 사용하기에 특히 적합합니다. 이 고정 클로에 적합한 클램핑 나사는 K0698/K0699를 참조하십시오.

도면



품목 요약

고정 클로 단계 없이 조절 가능

주문 번호	적합한 슬롯 너비	고정 스크류용	D	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	H	H1
K1956.12	12, 14	M12	13	88	68	23	14	48	28	38	0-40	57
K1956.16	16, 18	M16	18	130	101	29	18	74	38	56	0-65	90
K1956.20	20, 22	M20	22	144	112	32	20	80	46	66	0-70	103
K1956.24	24, 28	M24	25	174	135	39	24	100	52	76	0-85	120

