


인장력용 축 조인트 조절 가능

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스틸.


표면 마무리:
아연 도금 및 크롬 처리된 볼 스테드.
아연 도금된 볼 시트 및 너트.

정보:
인장력 흡수에 사용하기에 적합한 축 조인트. 클램핑 너트를 통해 볼의 움직임에 영향을 미치거나 볼을 완전히 고정할 수 있습니다.



인장력용 축 조인트 조절 가능

도면



품목 요약

인장력용 축 조인트, 조절 가능

주문 번호	타입	D1	D2	A	L	L3	E	α	F kN	M Nm	조임 토크 max. Nm
K1936.1006	A	10	M6	25	23,5	11	12	20°	2,5	5,2	12,4
K1936.1308	A	13	M8	30	29,5	13	16	24°	5	8,8	13,2
K1936.1610	A	16	M10	35	36	16	20	28°	7,5	14,5	16,4
K1936.1612	A	16	M12	35	36	16	24	28°	7,5	14,5	16,4
K1936.21006	B	10	M6	21	23,5	11	12	20°	2,5	5,2	12,4
K1936.21308	B	13	M8	26	29,5	13	14	24°	5	8,8	13,2
K1936.21610	B	16	M10	35	36	16	16	28°	7,5	14,5	16,4
K1936.21612	B	16	M12	35	36	16	16	28°	7,5	14,5	16,4
K1936.31006	C	10	M6	21	23,5	-	12	20°	2,5	5,2	12,4
K1936.31308	C	13	M8	26	29,5	-	14	24°	5	8,8	13,2
K1936.31610	C	16	M10	35	36	-	16	28°	7,5	14,5	16,4
K1936.41006	D	10	M6	25	23,5	-	12	20°	2,5	5,2	12,4
K1936.41308	D	13	M8	30	29,5	-	16	24°	5	8,8	13,2
K1936.41610	D	16	M10	35	36	-	20	28°	7,5	14,5	16,4