

비틀림 방지 슬롯 8 타입 I에 연결되는 T-커넥터 Ø30

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품

표면 마무리:

자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품

정보:

외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.

직각 연결용. T-커넥터를 사용하면 원형 튜브와 프로파일 튜브를 알루미늄 프로파일 슬롯 8 타입 I과 결합할 수 있습니다. 어댑터 플레이트는 변형되지 않고 고정되도록 알루미늄 프로파일의 슬롯 8에 나사로 고정됩니다. 이렇게 하려면 4개의 비틀림 방지 잠금 장치 중 2개를 제거해야 합니다.

슬롯 8에 연결되는 T-커넥터에는 강력한 비틀림 방지 장치가 통합되어 있습니다. Ø30 프로파일 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이는 T-커넥터에 Ø30 원형 튜브를 부착하는 데 필요합니다.

공급 내역:

T-커넥터의 절반 2개.

어댑터 플레이트 1개


아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 1개.

자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 아연 도금 1개.

제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.

비틀림 방지 슬롯 8 타입 I에 연결되는 T-커넥터 Ø 30

도면



품목 요약

비틀림 방지 슬롯 8 타입 I에 연결되는 T-커넥터 Ø 30

주문 번호	재질	ESD 정전기 방지	적합한 커버캡 KIPP
K1981.301	Ø30	예	K1990.301