

볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


카본 스틸 나사, 롤러 베어링 스틸 볼.

표면 마무리:


나사 경도 등급 12.9, 검정 산화 마무리. 경화 처리된 볼, 자연적 마무리.

정보:

볼이 끝에 달린 짧은 버전 스크류는 Whistle Notch 또는 Weldon 공구 마운팅과 함께 DIN 1835 E 원통형 생크에 사용하기에 적합합니다.



도면



품목 요약

볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음, 짧은 버전

주문 번호	D	D1	L	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K1913.1416	M14	7,2	16	8,5	6	30
K1913.1616	M16	7,2	16	8,5	8	30
K1913.1820	M18X2	10,7	20	12	10	60
K1913.2020	M20X2	10,7	20	12	10	60
K1913.2025	M20X2	10,7	25	12	10	60
K1913.2425	M24x2	13,5	25	15	12	90

볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전

품목 요약
