

스테인레스 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스테인레스 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 힘으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.

먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간의 풀림 상태와 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 C 타입 또는 D 타입을 사용해야 합니다.

사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.

재질:

스테인리스 스틸 버전 A2:
나사 슬리브 및 버섯형 그립 1.4305.
잠금 핀 경화처리됨 1.4034.
잠금 핀 경화처리되지 않음 1.4305.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브, 버섯형 그립 및 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401 또는 1.4571.

표면 마무리:

스테인레스 스틸 버전 A2:
나사 슬리브 표면 광택 처리.
버섯형 그립 표면 광택 처리.
잠금 핀 경화 또는 경화되지 않음, 연마 및 표면 광택 처리.

스테인레스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 표면 광택 처리.

버섯형 그립 표면 광택 처리 또는 블라스트 처리.
잠금 핀 연마, 화학적 니켈 도금 또는 표면 광택 처리.


요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:

스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

스테인레스 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스테인레스 인덱스 플런저 도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	버섯모양 그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1 F x 30°	시작 탄성		탄성 종료
															F1 약. N	F2 약. N	
K0632.003903	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0632.003004	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K0632.003105	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0632.003206	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0632.003308	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.003410	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0632.003412	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.003516	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0632.113903	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0632.113004	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K0632.113105	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0632.113206	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0632.113308	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.113410	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0632.113412	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.113516	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0632.063903	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.063004	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.063105	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.063206	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0632.063308	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.063410	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.063412	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39

스테인레스 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스테인레스 인덱스 플랜저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	버섯모양 그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1 F x 30°	시작 탄성		탄성 종료	
															F1 약.	N F2 약. N		
K0632.063516	C	스테인레스	스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0632.173903	C	스테인레스	스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.173004	C	스테인레스	스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.173105	C	스테인레스	스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.173206	C	스테인레스	스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0632.173308	C	스테인레스	스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.173410	C	스테인레스	스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.173412	C	스테인레스	스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.173516	C	스테인레스	스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0632.0639031	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.0630041	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.0631051	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.0632061	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0632.0633081	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.0634101	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.0634121	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.0635161	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0632.1739031	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.1730041	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.1731051	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.1732061	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0632.1733081	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.1734101	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.1734121	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.1735161	C	스테인레스	스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40