

샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 스프링 또는 스테인레스 스틸 1.4122.

표면 마무리:

스틸 스프링, 자연적 마무리.

스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

정보:


잠금 와셔는 샤프트의 슬롯에 사용됩니다. DIN 6799에 따라 표준화되었으며 소형 샤프트에 사용하도록 고안되었습니다.

공칭 치수 = 슬롯 직경 D2

도면 설명:

- 1) 클램핑 되지 않음
- 2) 클램핑됨

도면



품목 요약

샤프트용 잠금 와셔, DIN 6799

주문 번호	본체 재질	A	D1	D2	D3	H	M
K1940.0230	스틸 스프링	1,94	3-4	2,3	6,3	0,6	0,64
K1940.0320	스틸 스프링	2,7	4-5	3,2	7,3	0,6	0,64
K1940.0400	스틸 스프링	3,34	5-7	4	9,3	0,7	0,74
K1940.0500	스틸 스프링	4,11	6-8	5	11,3	0,7	0,74
K1940.0600	스틸 스프링	5,26	7-9	6	12,3	0,7	0,74
K1940.0700	스틸 스프링	5,84	8-11	7	14,3	0,9	0,94
K1940.0800	스틸 스프링	6,52	9-12	8	16,3	1	1,05
K1940.0900	스틸 스프링	7,63	10-14	9	18,8	1,1	1,15
K1940.1000	스틸 스프링	8,32	11-15	10	20,4	1,2	1,25
K1940.1200	스틸 스프링	10,45	13-18	12	23,4	1,3	1,35
K1940.0151	스테인레스 스틸	1,28	2-2,5	1,5	4,25	0,4	0,44
K1940.0191	스테인레스 스틸	1,61	2,5-3	1,9	4,8	0,5	0,54
K1940.0231	스테인레스 스틸	1,94	3-4	2,3	6,3	0,6	0,64
K1940.0321	스테인레스 스틸	2,7	4-5	3,2	7,3	0,6	0,64
K1940.0401	스테인레스 스틸	3,34	5-7	4	9,3	0,7	0,74
K1940.0501	스테인레스 스틸	4,11	6-8	5	11,3	0,7	0,74
K1940.0601	스테인레스 스틸	5,26	7-9	6	12,3	0,7	0,74

샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799

품목 요약

주문 번호	본체 재질	A	D1	D2	D3	H	M
K1940.0701	스테인레스 스틸	5,84	8-11	7	14,3	0,9	0,94
K1940.0901	스테인레스 스틸	7,63	10-14	9	18,8	1,1	1,15
K1940.0801	스테인레스 스틸	6,52	9-12	8	16,3	1	1,05
K1940.1001	스테인레스 스틸	8,32	11-15	10	20,4	1,2	1,25
K1940.1201	스테인레스 스틸	10,45	13-18	12	23,4	1,3	1,35