


멀티 클램핑 시스템용 부착 스트립 나사 조임식

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
툴 스틸.


표면 마무리:
경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).

정보:
부착 스트립을 사용하면 워크피스의 다양한 클램핑 깊이를 조정할 수 있습니다.

이용:
부착 스트립은 ES 및 DS 고정식 조오 및 테이퍼 클램프 유닛과 나사로 연결할 수 있습니다.

장점:
멀티 클램핑 시스템에서 워크피스를 신속하게 셋업. 연마된 지탱 높이로 인해 워크피스의 클램핑 깊이가 동일함.

도면



품목 요약

멀티 클램핑 시스템용 부착 스트립, 나사 조임식

주문 번호	시스템 폭에 적합함	L	B	H	B1	H1	D
K1752.050175	50	5	49,5	17	30	12,3	6
K1752.050205	50	5	49,5	20	30	12,3	6
K1752.050223	50	3	49,5	22	30	12,3	6
K1752.072255	72	5	71,5	25	44	18,4	7
K1752.072305	72	5	71,5	30	44	18,4	7
K1752.072355	72	5	71,5	35	44	18,4	7
K1752.072373	72	3	71,5	37	44	18,4	7
K1752.100298	100	8	99,5	29	64	21	9
K1752.100338	100	8	99,5	33	64	21	9
K1752.100388	100	8	99,5	38	64	21	9
K1752.100405	100	5	99,5	40	64	21	9

멀티 클램핑 시스템용 부착 스트립 나사 조임식

품목 요약
