

다중 클램핑 시스템용 클램핑 레일

품목 설명/제품 이미지




ES 고정식 조오 및 양면 웨지 클램프 버전의 공작물 최대 사이즈

클램핑 레일	1갇수			2갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	193	-	-	96	-	-
L=400	292	257	241	146	128	121
L=500	394	357	341	197	178	171
L=600	493	457	441	246	228	221
L=700	592	557	541	296	278	271

클램핑 레일	3갇수			4갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	59	-	-	29	-	-
L=400	72	51	41	54	38	31
L=500	106	72	74	79	63	56
L=600	139	118	107	104	88	81
L=700	172	151	141	129	113	106

클램핑 레일	5갇수			6갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	9	-	-	6	-	-
L=400	27	10	-	23	8	-
L=500	48	30	21	40	25	17
L=600	69	50	51	56	42	34
L=700	87	70	61	73	58	51

클램핑 레일	7갇수			8갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	9	-	-	8	-	-
L=400	23	7	-	20	6	-
L=500	37	21	12	33	18	11
L=600	51	35	51	45	31	23

K1746 일터 클램핑 시스템용 클램핑 레일,
K1748 웨지 클램프,
K1750 일터 클램핑용 ES 고정식 조오 조합.


DS 고정식 조오 및 양면 웨지 클램프 버전의 공작물 최대 사이즈

클램핑 레일	1갇수			2갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	164	-	-	82	-	-
L=400	263	208	190	131	104	95
L=500	365	308	290	192	154	145
L=600	464	408	390	232	204	195
L=700	563	508	490	281	254	245

클램핑 레일	3갇수			4갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	24	-	-	18	-	-
L=400	57	26	15	43	20	17
L=500	91	60	48	68	45	36
L=600	124	93	82	93	70	61
L=700	157	126	115	118	95	86

클램핑 레일	5갇수			6갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	16	-	-	13	-	-
L=400	36	10	-	30	9	-
L=500	56	30	20	47	25	17
L=600	76	50	40	63	42	33

클램핑 레일	7갇수			8갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	-	-	-	-	-	-
L=500	13	-	-	11	-	-
L=600	27	-	-	24	-	-
L=700	41	18	18	36	15	7

K1746 일터 클램핑 시스템용 클램핑 레일,
K1748 웨지 클램프,
K1751 일터 클램핑용 DS 고정식 조오 조합.

설명

재질:
툴 스틸.

표면 마무리:
경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).

- 정보:**
클램핑 레일은 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다.
- 고정 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에도 고정할 수 있습니다.
 - DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.
 - 시스템 간격이 100mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25H6mm 위치 홀.
 - 시스템 간격이 96mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø16H6mm 위치 홀.
 - T-슬롯 테이블의 18H7이 있는 두 개의 정렬 너트.
 - 보어홀 간격이 40mm 및 50mm인 그리드 시스템용 Ø12F7 및 Ø16F7 로케이팅 홀.

기술 데이터:

K1828, K1829, K1830 제품군에서 각 시스템 폭의 최대 클램핑 파워와 조임 토크를 준수해야 합니다.

이용:

서로 길이가 다른 여러 클램핑 레일을 연속으로 또는 나란히 조립할 수 있습니다. 정밀 기어로 인해 고정식 조오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 스트립 클램프의 측면 눈금으로 인해 고정식 조오의 모든 위치를 기록하고 반복 케이스에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다.

장점:

일반적으로 유연하게 사용 가능.

작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.

큰 부품 역시 여러 클램핑 레일 위에 나란히 고정할 수 있습니다.

다중 클램핑 시스템용 클램핑 레일

품목 설명/제품 이미지

고정식 조이가 있는 웨지 클램프 버전의 공작물 최대 사이즈

클램핑 레일	1갇수			2갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	203	-	-	68	-	-
L=400	302	273	253	118	92	74
L=500	404	373	353	169	142	124
L=600	503	473	453	219	192	174
L=700	602	573	553	268	242	224

클램핑 레일	3갇수			4갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	23	-	-	-	-	-
L=400	56	32	14	26	-	-
L=500	90	65	48	51	27	9
L=600	123	99	81	76	52	34
L=700	156	132	114	101	77	59


클램핑 레일	5갇수			6갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	7	-	-	-	-	-
L=500	27	-	-	12	-	-
L=600	47	24	6	28	5	-
L=700	67	44	26	45	22	-

클램핑 레일	7갇수			8갇수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	-	-	-	-	-	-
L=500	-	-	-	-	-	-
L=600	15	-	-	5	-	-
L=700	29	6	-	17	7	-



K1746 멀티 클램핑 시스템용 클램핑 레일,
K1749 멀티 클램핑용 고정식 조이가 있는 웨지 클램프,
K1750 멀티 클램핑용 ES 고정식 조이 1개 조합.

도면



다중 클램핑 시스템용 클램핑 레일

품목 요약

멀티 클램핑 시스템용 클램핑 레일

주문 번호	B	시스템 폭에 적합함	L	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
K1746.050300	50	50	300	50	96	200	-	-	-	-	1,5	0,5	100	50
K1746.050400	50	50	400	50	96	200	288	300	-	-	1,5	0,5	100	50
K1746.050500	50	50	500	50	96	200	288	400	-	-	1,5	0,5	100	50
K1746.050600	50	50	600	50	96	200	288	400	500	-	1,5	0,5	100	50
K1746.050700	50	50	700	50	96	200	288	400	560	600	1,5	0,5	100	50
K1746.072400	72	72	400	72	96	200	288	300	-	-	2	0,7	100	50
K1746.072500	72	72	500	72	96	200	288	400	-	-	2	0,7	100	50
K1746.072600	72	72	600	72	96	200	288	400	500	-	2	0,7	100	50
K1746.072700	72	72	700	72	96	200	288	400	560	600	2	0,7	100	50
K1746.100400	100	100	400	72	96	200	288	300	-	-	2,5	0,85	100	50
K1746.100500	100	100	500	72	96	200	288	400	-	-	2,5	0,85	100	50
K1746.100600	100	100	600	72	96	200	288	400	500	-	2,5	0,85	100	50
K1746.100700	100	100	700	72	96	200	288	400	560	600	2,5	0,85	100	50

주문 번호	B	L	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
K1746.050300	50	300	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
K1746.050400	50	400	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
K1746.050500	50	500	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
K1746.050600	50	600	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
K1746.050700	50	700	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
K1746.072400	72	400	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
K1746.072500	72	500	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
K1746.072600	72	600	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
K1746.072700	72	700	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
K1746.100400	100	400	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6
K1746.100500	100	500	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6
K1746.100600	100	600	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6
K1746.100700	100	700	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6