

편심 클램프 스틸, 클램핑 레버 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:

치수 A는 공작물에서 나사 (클램핑 나사) 중간까지 간격을 나타냅니다.

공작물의 스크래치를 최소화하려면 클램핑 플레이트가 있는 B형을 권장합니다.

육각형 모양으로 인해 클램핑 레버는 60° 단계로 조립할 수 있으므로 사용자에게 따라 정렬할 수 있습니다.

장점:




- 컴팩트한 디자인
- 빠르고 간편한 부품 클램핑
- 클램핑 레버로 도구 없이 클램핑

액세서리:

클램핑 플레이트 K2050


도면 설명:

- (1) 클램핑 나사
- (2) 스프링 와셔
- (3) 클램핑 레버
- (4) 육각 소켓 렌치
- (5) 편심 클램프
- (6) 클램핑 플레이트



편심 클램프 스틸, 클램핑 레버 포함

도면



품목 요약

편심 클램프 스틸, 클램핑 레버 포함

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5
K2049.080	A	-	7,1	-	12	M8	10	6	12	9	1,5	8,5	-
K2049.100	A	-	8,3	-	14	M10	12	7	15	11	1,8	10	-
K2049.120	A	-	9,5	-	16	M12	14	8	18	13	2,2	12	-
K2049.081	B	-	7,1	12	12	M8	10	6	12	9	1,5	8,5	7
K2049.101	B	-	8,3	14	14	M10	12	7	15	11	1,8	10	8
K2049.121	B	-	9,5	16	16	M12	14	8	18	13	2,2	12	9

주문 번호	타입	L	L1	L2	L3	R	스트로크 S	SW	클램핑력 kN	권장 조임 토크 Nm
K2049.080	A	6	8,2	-	-	25	2,2	2,5	0,3	1,2
K2049.100	A	7	9,5	-	-	30	2,5	3	0,5	3
K2049.120	A	8	10,9	-	-	40	2,9	5,5	0,7	6
K2049.081	B	6	8,2	1	15,5	25	2,2	2,5	0,3	1,2
K2049.101	B	7	9,5	1	18	30	2,5	3	0,5	3
K2049.121	B	8	10,9	1	20	40	2,9	5,5	0,7	6