



편심 클램프, 스틸 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:

치수 A는 공작물에서 나사 (클램핑 나사) 중간까지 간격을 나타냅니다.

공작물의 스크래치를 최소화하려면 클램핑 플레이트가 있는 B형을 권장합니다.

장점:

- 컴팩트한 디자인
- 빠르고 간편한 부품 클램핑


액세서리:

클램핑 플레이트 K2050

도면 설명:

(1) 클램핑 플레이트

도면



편심 클램프, 스틸 타입 A

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	D	D1	H	H1	L	L1	스트로크 S	SW	클램핑력 kN	조임 토크 max. Nm
K2048.060	A	-	5,9	10	M6	5	9	5	6,8	1,8	4	2,2	7,4
K2048.080	A	-	7,1	12	M8	6	12	6	8,2	2,2	5	4,7	18
K2048.100	A	-	8,3	14	M10	7	15	7	9,5	2,5	6	7,9	35
K2048.120	A	-	9,5	16	M12	8	18	8	10,9	2,9	8	14	60