

편심 클램프, 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:

치수 A는 공작물에서 나사 (클램핑 나사) 중간까지 간격을 나타냅니다.

공작물의 스크래치를 최소화하려면 클램핑 플레이트가 있는 B형을 권장합니다.

장점:


- 컴팩트한 디자인
- 빠르고 간편한 부품 클램핑

액세서리:


클램핑 플레이트 K2050

도면 설명:

(1) 클램핑 플레이트



도면



품목 요약

편심 클램프, 스틸

품목 요약

편심 클램프, 스틸

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	D	D1	H	H1	H2
K2048.060	A	-	5,9	-	10	M6	5	9	-
K2048.080	A	-	7,1	-	12	M8	6	12	-
K2048.100	A	-	8,3	-	14	M10	7	15	-
K2048.120	A	-	9,5	-	16	M12	8	18	-
K2048.061	B	-	5,9	10	10	M6	5	9	6
K2048.081	B	-	7,1	12	12	M8	6	12	7
K2048.101	B	-	8,3	14	14	M10	7	15	8
K2048.121	B	-	9,5	16	16	M12	8	18	9

주문 번호	타입	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW	클램핑력 kN	조임 토크 max. Nm
K2048.060	A	5	6,8	-	-	1,8	4	2,2	7,4
K2048.080	A	6	8,2	-	-	2,2	5	4,7	18
K2048.100	A	7	9,5	-	-	2,5	6	7,9	35
K2048.120	A	8	10,9	-	-	2,9	8	14	60
K2048.061	B	5	6,8	1	13	1,8	4	2,2	7,4
K2048.081	B	6	8,2	1	15,5	2,2	5	4,7	18
K2048.101	B	7	9,5	1	18	2,5	6	7,9	35
K2048.121	B	8	10,9	1	20	2,9	8	14	60