

린치 핀 DIN 11023

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
스틸, 전기 아연도금.


정보:

린치핀은 특히 볼트, 파이프 및 막대를 고정하는 데 사용됩니다. 린치 핀은 추가 도구 없이 매우 짧은 시간에 수동으로 조립 및 분해될 수 있습니다.


린치핀의 모양은 도면 및 그림에 표시된 모양과 다를 수 있습니다.

공칭 크기 21x45는 3포인트 부착 장치 기기의 연결부에 사용하는 것이 좋습니다.

Bmax 크기의 경우 스프링 바는 축 또는 샤프트를 통해 장애 없이 접힐 수 있어야 합니다.



도면



품목 요약

린치 핀 DIN 11023

품목 요약

린치 핀 DIN 11023

주문 번호	공칭 크기	D	L	B max.	B1 max.	B2 max.	D1 min.	H max.
K2014.05X32	5x32	4,5 +0,3/-0,2	32	36	11,5	7	2,5	18
K2014.06X42	6x42	5,5 +0,3/-0,2	42	52	14	9	3,6	22
K2014.08X42	8x42	7,5 +0,3/-0,2	42	52	15	9	3,6	22
K2014.10X45	10x45	9,5 +0,3/-0,2	45	52	15	12	3,6	22
K2014.12X45	12x45	11 ±0,5	45	52	15	14	3,6	22
K2014.12X55	12x55	11 ±0,5	55	60	15	14	4	22