


## 고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES 허용 오차 있음

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

**재질:**  
툴 스틸.


**표면 마무리:**  
열처리 (HRC32).

**정보:**  
상단 죠오는 고객 요청 워크피스 윤곽 처리에 사용됩니다.

**이용:**  
상단 죠오는 ES 및 DS 고정식 스톱을 조입니다.

**장점:**  
가공된 상단 죠오는 이후 시리즈에 재사용할 수 있습니다.

### 도면



### 품목 요약

#### 고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES, 허용 오차 있음

주문 번호	시스템 폭에 적합함	L	B	H	B1	B2	D1 스크류 DIN 912
K1753.05017	50	17	50	25	30	5	M5
K1753.05027	50	27	80	25	30	5	M5
K1753.07219	72	19	72	40	44	8	M6
K1753.07230	72	30	115	40	44	8	M6
K1753.10025	100	25	100	43	64	10	M8

## 고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES 허용 오차 있음

### 품목 요약

주문 번호	시스템 폭에 적합함	L	B	H	B1	B2	D1 스크류 DIN 912
K1753.10035	100	35	150	43	64	10	M8