

스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판, B형, 4 스포크

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

무광택 블라스트 처리.

정보:

중심부, 용접.

타입 A: 3 스포크


타입 B: 4 스포크

타입 C: 5 스포크



스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판, B형, 4 스포크

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S	스포크 수
K1876.0160X14	B	4개의 스포크	160	14H9	30	22	20	37	1,5	4
K1876.0160X16	B	4개의 스포크	160	16H9	30	22	20	37	1,5	4
K1876.0200X18	B	4개의 스포크	200	18H9	40	22	24	46	2	4
K1876.0200X22	B	4개의 스포크	200	22H9	40	22	24	46	2	4