


테이퍼 클램프용 T슬롯 너트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.


표면 마무리:
열처리. 가이드 표면, 연마(HRC 38).

정보:
T-슬롯 블록은 멀티 클램핑 시스템에 맞춰 조정되었습니다.
타입 A/C는 고정식 스톱에 사용됩니다.
타입 B는 테이퍼 클램프 유닛의 클램핑 웨지를 작동하도록 설계되었습니다.

이용:
T-슬롯 블록은 클램핑 레일의 해당 위치로 밀립니다.
소켓 헤드 스크류를 사용하면 T-슬롯 블록이 고정식 스톱 및 테이퍼 클램프 유닛과 체결됩니다.

장점:
A/C형의 경우 클램핑 레일에서 T-슬롯 블록의 가이드 유격이 매우 좁아 고정식 스톱도 측면으로 가이드됩니다.

도면



테이퍼 클램프용 T슬롯 너트

품목 요약

테이퍼 클램프 T슬롯 너트

주문 번호	시스템 폭에 적합함	타입	다음에 적합	L	L1	B	H	B1	H1	D 암나사
K1758.05010241	50	A	고정 조오 한쪽면	24	-	19	22	26	9,95	M10
K1758.05010361	50	C	고정 조오 양면	36	18	19	22	26	9,95	M10
K1758.05012241	50	A	고정식 조오가 포함된 테이퍼 클램프 유닛용	24	-	19	22	26	9,95	M12
K1758.05012262	50	B	이중면 테이퍼 클램프 유닛용	26	-	18,5	18	26	9,5	M12
K1758.07214281	72	A	고정 조오 한쪽면	28	-	30	33	40	14,95	M14x1,5
K1758.07214533	72	C	고정 조오 양면	53	28	30	33	40	14,95	M14x1,5
K1758.07216281	72	A	고정식 조오가 포함된 테이퍼 클램프 유닛용	28	-	30	33	40	14,95	M16
K1758.07216302	72	B	이중면 테이퍼 클램프 유닛용	30	-	29,5	28,5	39,5	14,5	M16
K1758.10014344	100	D	Festbacke einseitig/Keilspannsegment m.Festbacke	34	-	45	33	56	14,95	M14x1,5
K1758.10014595	100	E	고정 조오 양면	59	30	45	33	56	14,95	M14x1,5
K1758.10016342	100	A	이중면 테이퍼 클램프 유닛용	34	-	44,5	28,5	55,5	14,5	M16