


## 웨이 클램프 스틸, C형, 계단형 있음

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 제품 설명:

작동 원리로 인해 엣지 클램프는 멀티 클램핑에 적합합니다.

엣지 표면을 통해 높은 클램핑력 가능.

클램핑을 위해 텐서닝 레일과 함께 나사 홀 또는 T-슬롯에 엣지 클램프를 선택적으로 삽입할 수 있습니다.

클램핑 나사를 돌려 두 클램핑 세그먼트가 바깥쪽으로 이동하고 작업 장치에서 고정된 스톱에 대해 공작물을 누름.

더블 엣지에 가공된 긴 홀을 통해 엣지 클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있습니다.

이동 거리: M12 =  $\pm 1.0\text{mm}$ , M16 =  $\pm 1.5\text{mm}$ .

#### 재질:

더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화 스틸.

#### 표면 마무리:

더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화, 인산염 처리.

#### 정보:


클램핑 표면에 두 개의 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.

#### 공급 내역:

엣지 클램프.

고정 나사.

### 도면



### 품목 요약

| 주문 번호         | 타입 | 형태 타입  | L min. | L max. | B   | H    | B1 | H1   | H2 | H3  | D<br>암나사 | Z<br>소켓 헤드 스크류<br>DIN 912 | 클램핑력<br>max. kN | 조임 토크<br>max. Nm |
|---------------|----|--------|--------|--------|-----|------|----|------|----|-----|----------|---------------------------|-----------------|------------------|
| K1748.0502312 | C  | 단계 2mm | 50,5   | 56,5   | 50  | 25   | 30 | 12,5 | 2  | 3,5 | M5       | M12x25                    | 30              | 85               |
| K1748.0505312 | C  | 단계 5mm | 50,5   | 56,5   | 50  | 25   | 30 | 12,5 | 5  | 3,5 | M5       | M12x25                    | 30              | 85               |
| K1748.0722316 | C  | 단계 2mm | 67     | 74     | 72  | 39,7 | 44 | 21,3 | 2  | 3,5 | M6       | M16X40                    | 50              | 150              |
| K1748.0725316 | C  | 단계 5mm | 67     | 74     | 72  | 39,7 | 44 | 21,3 | 5  | 3,5 | M6       | M16X40                    | 50              | 150              |
| K1748.1002316 | C  | 단계 2mm | 77,5   | 87,5   | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 2  | 5   | M8       | M16X40                    | 50              | 150              |
| K1748.1005316 | C  | 단계 5mm | 77,5   | 87,5   | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5  | 5   | M8       | M16X40                    | 50              | 150              |

웨지 클램프 스틸, C형, 계단형 있음

품목 요약

---