

엣지 클램프, 고정식 조 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

작동 원리로 인해 엣지 클램프는 멀티 클램핑에 적합합니다.

엣지 표면을 통해 높은 클램핑력 가능.

엣지 클램프는 T-슬롯에서 클램핑하는데 사용됩니다.

클램핑 나사를 돌려 클램핑 세그먼트를 밖으로 움직이고, 작업 장치에서 고정된 스톱에 대해 공작물을 누릅니다.

더블 엣지에 가공된 긴 홈을 통해 엣지 클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있습니다.

이동 거리: M12 = ±1.0mm, M16 = ±1.5mm.

재질:

더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화 스틸.

표면 마무리:

더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화, 인산염 처리.

정보:

클램핑 표면에 두 개의 나사 드릴 홈이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다. 밑면은 단단한 금속으로 코팅되어 있습니다. 이것은 마찰 계수를 증가시킵니다.

공급 내역:

엣지 클램프.

고정 나사.

도면 설명:

타입 A: 매끄러운 클램핑면


타입 B: 세레이션된 클램핑면

타입 D: 가공 가능

타입 E: 클램핑 핀 있음

엣지 클램프, 고정식 조 있음

도면



품목 요약

엣지 클램프, 고정식 조 있음

주문 번호	타입	형태 타입	L min.	L max.	B	H	B1	B2	H1	H3	H5	H6
K1745.0500112	A	매끈함	88,5	94,5	50	25	30	-	12,5	3,5	-	-
K1745.0720112	A	매끈함	113,3	120,7	72	39,7	44	-	21,3	3,5	-	-
K1745.0720116	A	매끈함	113,3	120,7	72	39,7	44	-	21,3	3,5	-	-
K1745.1000116	A	매끈함	121,5	131,5	100	42,6	64	-	21,6	5	-	-
K1745.0500212	B	세레이션	88,5	94,5	50	25	30	-	12,5	3,5	-	-
K1745.0720212	B	세레이션	113,3	120,7	72	39,7	44	-	21,3	3,5	-	-
K1745.0720216	B	세레이션	113,3	120,7	72	39,7	44	-	21,3	3,5	-	-
K1745.1000216	B	세레이션	121,5	131,5	100	42,6	64	-	21,6	5	-	-
K1745.0500412	D	기계 허용 있음	98,5	104,5	50	25	30	-	12,5	3,5	-	-
K1745.0720412	D	기계 허용 있음	123,3	130,7	72	39,7	44	-	21,3	3,5	-	-
K1745.0720416	D	기계 허용 있음	123,3	130,7	72	39,7	44	-	21,3	3,5	-	-
K1745.1000416	D	기계 허용 있음	131,3	141,2	100	42,6	64	-	21,6	5	-	-
K1745.0500512	E	핀 있음	98	104	50	25	30	18	12,5	3,5	9	4,75
K1745.0720512	E	핀 있음	122,7	130,1	72	39,7	44	27	21,3	3,5	9	4,75
K1745.0720516	E	핀 있음	122,7	130,1	72	39,7	44	27	21,3	3,5	9	4,75
K1745.1000516	E	핀 있음	130,7	140,6	100	42,6	64	40	21,6	5	9	4,75

주문 번호	타입	형태 타입	D			G		Z		클램핑력 max. kN	조임 토크 max. Nm
			압나사	소켓 헤드 스크류 DIN 912	소켓 헤드 스크류 DIN 912	소켓 헤드 스크류 DIN 912					
K1745.0500112	A	매끈함	M5	M12x30	M12x25	30	85				
K1745.0720112	A	매끈함	M6	M12x50	M12x40	30	85				
K1745.0720116	A	매끈함	M6	M16x50	M16x40	50	150				
K1745.1000116	A	매끈함	M8	M16x50	M16x40	50	150				
K1745.0500212	B	세레이션	M5	M12x30	M12x25	30	85				
K1745.0720212	B	세레이션	M6	M12x50	M12x40	30	85				
K1745.0720216	B	세레이션	M6	M16x50	M16x40	50	150				

엣지 클램프, 고정식 조 있음

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D 암나사	G 소켓 헤드 스크류 DIN 912	Z 소켓 헤드 스크류 DIN 912	클램핑력 max. kN	조임 토크 max. Nm
K1745.1000216	B	세레이션	M8	M16x50	M16X40	50	150
K1745.0500412	D	기계 허용 있음	M5	M12x30	M12x25	30	85
K1745.0720412	D	기계 허용 있음	M6	M12X50	M12X40	30	85
K1745.0720416	D	기계 허용 있음	M6	M16x50	M16X40	50	150
K1745.1000416	D	기계 허용 있음	M8	M16x50	M16X40	50	150
K1745.0500512	E	핀 있음	M5	M12x30	M12x25	30	85
K1745.0720512	E	핀 있음	M6	M12X50	M12X40	30	85
K1745.0720516	E	핀 있음	M6	M16x50	M16X40	50	150
K1745.1000516	E	핀 있음	M8	M16x50	M16X40	50	150