

지지용 핀 VDI 3366

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 1.1191 (CK45). 인장 강도 $\approx 700 \text{ N/mm}^2$.

표면 마무리:

검정 산화.

정보:


지지용 핀 VDI 3366에 따름.

일반적으로 배열되는 지지용 핀은 항상 네 개입니다. 네 개의 지지용 핀을 사용하는 경우 두 개의 지지용 핀이 공구의 전체 무게를 지탱한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 공구를 돌릴 때 두 개의 지지용 핀에 하중을 분산시킬 수 있습니다.


육각 소켓 나사와 함께 배송됩니다.

도면 설명:

1) max. kg



도면



품목 요약

지지용 핀 VDI 3366

지지용 핀 VDI 3366

품목 요약

주문 번호	A	A1	B	B1	D1	D2	D3	G 소켓 헤드 스크류용	L	L2	L3	T	T1	지탱력 kg
K2045.16	10	34	20	-	16	9,5	14,5	M8x25	80	6	20	9	6	320
K2045.20	10	37	25	-	20	11,5	17,5	M10x30	90	8	25	11	8	630
K2045.25	12	38	35	-	25	14	20	M12x40	100	8	30	13	10	1250
K2045.32	16	46	40	-	32	18	26	M16x45	120	10	32	17,5	10	2000
K2045.40	18	54	50	-	40	23	33	M20x60	140	10	40	21,5	12	3200
K2045.50	22	59	60	-	50	27	39	M24x70	160	12	45	25	14	5000
K2045.63	20	78	80	40	63	23	33	M20x100	200	12	50	21,5	16	8000