


다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 DS

품목 설명/제품 이미지




DS 고정식 죠오 및 양면 웨지 클램프 버전의 공작물 최대 사이즈

클램핑 레일	125수			225수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	164	-	-	82	-	-
L=400	263	208	190	131	104	95
L=500	365	308	290	182	154	145
L=600	464	408	390	232	204	195
L=700	563	508	490	281	254	245

클램핑 레일	325수			425수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	18	-	-	18	-	-
L=400	57	26	15	43	20	17
L=500	91	60	48	68	45	36
L=600	124	93	82	93	70	61
L=700	157	126	115	118	95	86

클램핑 레일	525수			625수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	16	-	-	13	-	-
L=500	36	10	-	30	9	-
L=600	56	30	20	47	25	17
L=700	76	50	40	63	42	33

클램핑 레일	725수			825수		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	-	-	-	-	-	-
L=500	13	-	-	11	-	-
L=600	27	-	-	24	-	-
L=700	41	18	18	36	15	7



K1746 멀티 클램핑 시스템용 클램핑 레일,
K1748 웨지 클램프,
K1751 멀티 클램핑용 DS 고정식 죠오 조립.

설명

재질:

클램핑 레일 및 고정 죠오 톨 스틸.테이퍼 클램프 경화 스틸.

표면 마무리:

클램핑 레일 및 고정 죠오 경화 및 연마 처리(HRC 55 ±2).

테이퍼 클램프 경화, 인산염처리.

정보:

다중 클램핑 시스템은 다양한 인터페이스를 통해 부착할 수 있습니다.1. 클램핑 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에도 고정할 수 있습니다.2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.3. 시스템 간격이 200mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25mm 위치 홀.4. 시스템 간격이 96mm인 제로점 클램핑 시스템용 Ø16mm 위치 홀.5. T-슬롯 테이블의 세로 및 가로 정렬을 위한 18H7이 있는 세 개의 정렬 슬롯.6. 구멍 간격이 40 및 50mm인 그리드 시스템용 맞춤 구멍 Ø12F7 및 Ø16F7.

세 가지 다른 버전을 사용할 수 있습니다.

- 고정 죠오 ES / K1828이 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프.
- 고정 죠오 DS / K1829가 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프.
- 다중 클램핑 시스템 고정 죠오 ES / K1830이 있는 한쪽 면에 웨지 클램프.

기술 데이터:

시스템 폭 50

최대 클램핑 파워: 20 kN

최대 조임 토크: 50 Nm

시스템 폭 72

최대 클램핑 파워: 30 kN

최대 조임 토크: 65 Nm

시스템 폭 100

최대 클램핑 파워: 40 kN

최대 조임 토크: 100 Nm

이용:

길이가 다른 여러 클램핑 시스템을 서로 뒤에서 또는 나란히 조립할 수 있습니다. 정밀 기어로 고정식 죠오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 클램핑 레일의 측면 눈금으로 고정식 죠오의 모든 위치를 기록하고 반복적인 상황에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다.

테이퍼 클램프에 있는 클램핑 나사를 작동하면 클램핑 세그먼트가 이동하고 고정된 죠오에 대해 공작물을 누릅니다.

장점:

일반적으로 유연하게 사용 가능.

작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.틈 부품 역시 여러 개의 클램핑 시스템에서 서로 나란히 고정할 수도 있습니다.

공급 내역:

1x 클램핑 레일

다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 DS

품목 설명/제품 이미지

웨지 클램프 및 테이퍼 클램프의 수는 시스템 크기에 따라 다릅니다 (표 참조).

액세서리:

클램핑 볼트 K0967.

실린더 나사 K0869.

고정 나사 K0815.12045 / K0815.16055.

슬랫 K1752.

가공 여유가 있는 탑 죠 K1753.

프리즘 K1754가 있는 탑 죠.

공작물 정지 K1755.

스페이서 K1756.


클램프 세트 K1757.

T 슬롯 너트 K1758.

홈 가이드 블록 K0954.


다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 DS

도면



다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 DS

도면



품목 요약

다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 DS

다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 DS

품목 요약

주문 번호	B	모델 1	L	H	L min.	L max.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	클램핑력 max. kN	조임 토크 max. Nm
K1829.05030001	50	매끄러운	300	75	44,5	50,5	96	200	-	-	-	-	44	20	50
K1829.05040001	50	매끄러운	400	75	44,5	50,5	96	200	288	300	-	-	44	20	50
K1829.05050001	50	매끄러운	500	75	44,5	50,5	96	200	288	400	-	-	44	20	50
K1829.05060001	50	매끄러운	600	75	44,5	50,5	96	200	288	400	500	-	44	20	50
K1829.05070001	50	매끄러운	700	75	44,5	50,5	96	200	288	400	560	600	44	20	50
K1829.05030002	50	세레이션	300	75	44,5	50,5	96	200	-	-	-	-	44	20	50
K1829.05040002	50	세레이션	400	75	44,5	50,5	96	200	288	300	-	-	44	20	50
K1829.05050002	50	세레이션	500	75	44,5	50,5	96	200	288	400	-	-	44	20	50
K1829.05060002	50	세레이션	600	75	44,5	50,5	96	200	288	400	500	-	44	20	50
K1829.05070002	50	세레이션	700	75	44,5	50,5	96	200	288	400	560	600	44	20	50
K1829.07240001	72	매끄러운	400	112	61	68	96	200	288	300	-	-	65	30	65
K1829.07250001	72	매끄러운	500	112	61	68	96	200	288	400	-	-	65	30	65
K1829.07260001	72	매끄러운	600	112	61	68	96	200	288	400	500	-	65	30	65
K1829.07270001	72	매끄러운	700	112	61	68	96	200	288	400	560	600	65	30	65
K1829.07240002	72	세레이션	400	112	61	68	96	200	288	300	-	-	65	30	65
K1829.07250002	72	세레이션	500	112	61	68	96	200	288	400	-	-	65	30	65
K1829.07260002	72	세레이션	600	112	61	68	96	200	288	400	500	-	65	30	65
K1829.07270002	72	세레이션	700	112	61	68	96	200	288	400	560	600	65	30	65
K1829.10040001	100	매끄러운	400	114,6	71	78	96	200	288	300	-	-	70	40	100
K1829.10050001	100	매끄러운	500	114,6	71	78	96	200	288	400	-	-	70	40	100
K1829.10060001	100	매끄러운	600	114,6	71	78	96	200	288	400	500	-	70	40	100
K1829.10070001	100	매끄러운	700	114,6	71	78	96	200	288	400	560	600	70	40	100
K1829.10040002	100	세레이션	400	114,6	71	78	96	200	288	300	-	-	70	40	100
K1829.10050002	100	세레이션	500	114,6	71	78	96	200	288	400	-	-	70	40	100
K1829.10060002	100	세레이션	600	114,6	71	78	96	200	288	400	500	-	70	40	100
K1829.10070002	100	세레이션	700	114,6	71	78	96	200	288	400	560	600	70	40	100

주문 번호	B	모델 1	L	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H1	H2	H3	H4	클램핑력 max. kN	조임 토크 max. Nm
K1829.05030001	50	매끄러운	300	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05040001	50	매끄러운	400	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05050001	50	매끄러운	500	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05060001	50	매끄러운	600	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05070001	50	매끄러운	700	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05030002	50	세레이션	300	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05040002	50	세레이션	400	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05050002	50	세레이션	500	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05060002	50	세레이션	600	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05070002	50	세레이션	700	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.07240001	72	매끄러운	400	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07250001	72	매끄러운	500	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07260001	72	매끄러운	600	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07270001	72	매끄러운	700	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07240002	72	세레이션	400	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07250002	72	세레이션	500	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07260002	72	세레이션	600	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07270002	72	세레이션	700	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.10040001	100	매끄러운	400	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10050001	100	매끄러운	500	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10060001	100	매끄러운	600	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10070001	100	매끄러운	700	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10040002	100	세레이션	400	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10050002	100	세레이션	500	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10060002	100	세레이션	600	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10070002	100	세레이션	700	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100

주문 번호	B	모델 1	L	F 소켓 캡 스크류 DIN 912	G 소켓 헤드 스크류 DIN 912	NK = 테이퍼 클램프 개수	NF = 고정식 죠오 개수	NW = 공작물 개수
K1829.05030001	50	매끄러운	300	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05040001	50	매끄러운	400	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05050001	50	매끄러운	500	M10x30	M12x25	2	3	4

다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 DS

품목 요약

주문 번호	B	모델 1	L	F 소켓 캡 스크류 DIN 912	G 소켓 헤드 스크류 DIN 912	NK = 테이퍼 클램프 개수	NF = 고정식 죠오 개수	NW = 공작물 개수
K1829.05060001	50	매끄러운	600	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05070001	50	매끄러운	700	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05030002	50	세레이션	300	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05040002	50	세레이션	400	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05050002	50	세레이션	500	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05060002	50	세레이션	600	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05070002	50	세레이션	700	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.07240001	72	매끄러운	400	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07250001	72	매끄러운	500	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07260001	72	매끄러운	600	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07270001	72	매끄러운	700	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07240002	72	세레이션	400	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07250002	72	세레이션	500	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07260002	72	세레이션	600	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07270002	72	세레이션	700	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10040001	100	매끄러운	400	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10050001	100	매끄러운	500	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10060001	100	매끄러운	600	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10070001	100	매끄러운	700	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10040002	100	세레이션	400	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10050002	100	세레이션	500	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10060002	100	세레이션	600	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10070002	100	세레이션	700	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2