

펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

기본 몸체 폴리아미드.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.

표면 마무리:

본체, 검은색.

정보:

못의 조정엔 하중이 없습니다.
지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다.
조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.

너트의 라멜라는 꼭 끼거나 파손될 수 있습니다.


이용:

조정 플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 굽힘을 방지하기 위해 석재 또는 라미네이트와 같은 민감하고 단단한 바닥에 특히 적합합니다.

조립:

조립은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.

도면



품목 요약

주문 번호	버전 2	타입	형태 타입	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	SW	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2035.3030101529	사각 튜브용	B	사각	30	M22	25	5	5	3	19,5	29	28	3	30x30x1-1,5
K2035.3030101560	사각 튜브용	B	사각	30	M22	25	5	5	3	19,5	60	28	3	30x30x1-1,5
K2035.3030152029	사각 튜브용	B	사각	30	M22	25	5	5	3	19,5	29	28	3	30x30x1,5-2

**펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형,
정사각형**
품목 요약

주문 번호	버전 2	타입	형태 타입	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	SW	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2035.3030152060	사각 튜브용	B	사각	30	M22	25	5	5	3	19,5	60	28	3	30x30x1,5-2
K2035.3535152029	사각 튜브용	B	사각	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	35x35x1,5-2
K2035.3535152060	사각 튜브용	B	사각	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	35x35x1,5-2
K2035.3535202529	사각 튜브용	B	사각	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	35x35x2-2,5
K2035.3535202560	사각 튜브용	B	사각	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	35x35x2-2,5
K2035.4040152029	사각 튜브용	B	사각	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	40x40x1,5-2
K2035.4040152060	사각 튜브용	B	사각	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	40x40x1,5-2
K2035.4040202529	사각 튜브용	B	사각	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	40x40x2-2,5
K2035.4040202560	사각 튜브용	B	사각	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	40x40x2-2,5
K2035.4545152029	사각 튜브용	B	사각	45	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	45x45x1,5-2
K2035.5050152031	사각 튜브용	B	사각	50	M30	25	5	5	3	29,3	31	41	3	50x50x1,5-2