

지지용 나사 VDI 3366

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 1.1191 (CK45). 인장 강도 $\approx 700 \text{ N/mm}^2$.

표면 마무리:

검정 산화.


정보:

지지용 나사 VDI 3366에 따름.


일반적으로 배열되는 지지용 나사는 항상 네 개입니다. 네 개의 지지용 나사를 사용하는 경우 두 개의 지지용 나사가 공구의 전체 무게를 지탱한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 공구를 돌릴 때 두 개의 지지용 나사에 하중을 분산시킬 수 있습니다.

도면 설명:

1) max. kg



도면



품목 요약

지지용 나사 VDI 3366

주문 번호	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	지탱력 kg
K2044.16	16	M16	58	28	5	20	24	320
K2044.20	20	M20	68	34	6	22	30	500
K2044.25	25	M24	78	38	8	25	36	1000
K2044.32	32	M30	95	45	10	32	41	1500
K2044.40	40	M36	118	56	12	40	50	2500

