

스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능, 타입 A, 클램핑 압 포함 품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

클램핑 거리가 연장된 스윙 래치 클램프 헤비는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.

클램핑 초기에는 클램핑 압이 아래쪽으로 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.

재질:

단강.

표면 마무리:

검정 산화.

액추에이션 원리:

토크 조절이 가능한 임팩트 렌치.

예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.

장점:

- 자동화 기능
- 높은 클램핑력
- 빠른 조임


공급 내역:

포지셔닝 부싱이 포함된 스윙 래치 클램프.

도면 설명:

- 1) 스윙 스트로크
- 2) 클램핑 스트로크
- 3) 왼쪽 회전식
- 4) 오른쪽 회전식

스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능, 타입 A,
클램핑 압 포함
도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	타입	형태	타입	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	S1	S2	SW	조임 토크 max. Nm	클램핑력 kN
K2053.1061	오른쪽 회전식	A	클램핑 압 있음		90	70	22	11	M12	26	105	164	31	15	30	29	10	50	66	55	50	31	10	19	28	6
K2053.0061	왼쪽 회전식	A	클램핑 압 있음		90	70	22	11	M12	26	105	164	31	15	30	29	10	50	66	55	50	31	10	19	28	6