

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, E형, 나사 막힌 홀

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

윙 그립 Miniwing은 인체공학적이고 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

재질:

스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리:

광택 처리 또는 블라스팅 처리


정보:

M5 스레드는 Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔 K1491과 호환됩니다.

액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	스틸 키	표면 기본 몸체	A	B	D	D2	H	H1	H2	T
K2041.5280412	E	1.4308	광택처리	28	13	M4	11,8	15	2,25	13,25	6
K2041.5280512	E	1.4308	광택처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	7,5
K2041.5280612	E	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	9
K2041.5280812	E	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	9
K2041.5280411	E	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	15	2,25	13,25	6
K2041.5280511	E	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	7,5
K2041.5280611	E	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	9
K2041.5280811	E	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	9
K2041.5280422	E	1.4404	광택처리	28	13	M4	11,8	15	2,25	13,25	6
K2041.5280522	E	1.4404	광택처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	7,5

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, E형, 나사 막힌 홀

품목 요약

주문 번호	타입	스틸 키	표면 기본 몸체	A	B	D	D2	H	H1	H2	T
K2041.5280622	E	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	9
K2041.5280822	E	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	9
K2041.5280421	E	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	15	2,25	13,25	6
K2041.5280521	E	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	7,5
K2041.5280621	E	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	9
K2041.5280821	E	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	9