

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, L형, 수나사

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

윙 그립 Miniwing은 인체공학적이고 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

재질:

스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리:

광택 처리 또는 블라스팅 처리

정보:


M5 스레드는 Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔 K1491과 호환됩니다.

액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

도면

①



윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, L형, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	스틸 키	표면 기본 몸체	A	B	D	D2	H	H1	H2	L
K2041.6280412X8	L	1.4308	광택처리	28	13	M4	11,8	15	2,25	13,25	8
K2041.6280512X10	L	1.4308	광택처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	10
K2041.6280512X15	L	1.4308	광택처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	15
K2041.6280512X20	L	1.4308	광택처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280612X10	L	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	10
K2041.6280612X15	L	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	15
K2041.6280612X20	L	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280612X25	L	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	25
K2041.6280612X30	L	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	30
K2041.6280812X20	L	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280812X25	L	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	25
K2041.6280812X30	L	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	30
K2041.6280812X40	L	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	40
K2041.6280411X8	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	15	2,25	13,25	8
K2041.6280511X10	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	10
K2041.6280511X15	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	15
K2041.6280511X20	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280611X10	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	10
K2041.6280611X15	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	15
K2041.6280611X20	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280611X25	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	25
K2041.6280611X30	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	30
K2041.6280811X20	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280811X25	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	25
K2041.6280811X30	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	30
K2041.6280811X40	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	40
K2041.6280422X8	L	1.4404	광택처리	28	13	M4	11,8	15	2,25	13,25	8
K2041.6280522X10	L	1.4404	광택처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	10
K2041.6280522X15	L	1.4404	광택처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	15
K2041.6280522X20	L	1.4404	광택처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280622X10	L	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	10
K2041.6280622X15	L	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	15
K2041.6280622X20	L	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280622X25	L	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	25
K2041.6280622X30	L	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	30
K2041.6280822X20	L	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280822X25	L	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	25
K2041.6280822X30	L	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	30
K2041.6280822X40	L	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	40
K2041.6280421X8	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	15	2,25	13,25	8
K2041.6280521X10	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	10
K2041.6280521X15	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	15
K2041.6280521X20	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280621X10	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	10
K2041.6280621X15	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	15
K2041.6280621X20	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280621X25	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	25
K2041.6280621X30	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	15	2,25	13,25	30
K2041.6280821X20	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	20
K2041.6280821X25	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	25
K2041.6280821X30	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	30
K2041.6280821X40	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	15	2,25	13,25	40