

## 보우 그립 생체 고분자

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.  
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.

##### 표면 마무리:

너도 밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.

##### 정보:

기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로).  
화학 저항성이 좋습니다.  
실외 사용에 적합합니다 (내후성).

마운팅 홀이 설계되어 고정 면에서 보우 그립을 소켓 헤드 스크류 또는 육각 너트로 고정시킬 수 있음.

##### 조립:

조작면 또는 뒷 부분으로부터

##### 장점:

이런 바이오플라스틱은 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안 함).


석유 기반 플라스틱에 비해 CO<sub>2</sub> 균형이 좋습니다.

유한한 화석 자원 보존적 사용.

목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옵니다.

바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).

### 도면



### 품목 요약

### 보우 그립 생체 고분자

## 보우 그립 생체 고분자

## 품목 요약

| 주문 번호            | 본체 색상        | A   | B  | C  | D   | H  | L   | L1  | SW | T  | T1 | 하중<br>N |
|------------------|--------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|----|---------|
| K0190.1009406143 | 너도 밤나무 천연 색상 | 94  | 21 | 8  | 6,6 | 36 | 109 | 76  | 10 | 13 | 6  | 500     |
| K0190.1011708143 | 너도 밤나무 천연 색상 | 117 | 26 | 10 | 9   | 41 | 136 | 94  | 13 | 15 | 8  | 800     |
| K0190.1013208143 | 너도 밤나무 천연 색상 | 132 | 27 | 11 | 9   | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8  | 800     |
| K0190.1015008143 | 너도 밤나무 천연 색상 | 150 | 27 | 11 | 9   | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8  | 800     |
| K0190.1017908143 | 너도 밤나무 천연 색상 | 179 | 28 | 11 | 9   | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8  | 800     |
| K0190.100940690  | 검회색 RAL 7021 | 94  | 21 | 8  | 6,6 | 36 | 109 | 76  | 10 | 13 | 6  | 1000    |
| K0190.101170890  | 검회색 RAL 7021 | 117 | 26 | 10 | 9   | 41 | 136 | 94  | 13 | 15 | 8  | 1500    |
| K0190.101320890  | 검회색 RAL 7021 | 132 | 27 | 11 | 9   | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8  | 1500    |
| K0190.101500890  | 검회색 RAL 7021 | 150 | 27 | 11 | 9   | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8  | 1500    |
| K0190.101790890  | 검회색 RAL 7021 | 179 | 28 | 11 | 9   | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8  | 1500    |