

내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.

표면 마무리:

레일, 러너 및 볼 케이지 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.

주문 정보:

하나씩 판매

정보:

가이드 레일과 가이드 레일의 볼 케이지 내부에서 움직이는 러너로 구성된 리니어 볼 베어링입니다. 설치 위치는 수평이어야 합니다.

내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 로드된 시스템에 외부 정지 장치를 제공하십시오.


레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.

최대 이동 속도는 0.8m/s입니다.

작동 온도 -30도 ~ +170도.

내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg

도면



품목 요약

내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg

주문 번호	크기 B	B1	스트로크 S	D 스크류	D1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	R	S1=슬라이드	COY N	COZ N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	드릴 홀 수
K2022.280600130	28	28	15	30	M5	M5 13	12,25	7,5	130	20	10	20	1	60	3480	2436	17,1	24	35	3
K2022.280600210	28	28	15	110	M5	M5 13	12,25	7,5	210	20	10	20	1	60	3480	2436	17,1	24	35	3
K2022.280600290	28	28	15	190	M5	M5 13	12,25	7,5	290	20	10	20	1	60	3480	2436	17,1	24	35	3
K2022.280600370	28	28	15	270	M5	M5 13	12,25	7,5	370	20	10	20	1	60	3480	2436	17,1	24	35	3
K2022.280800290	28	28	15	170	M5	M5 13	12,25	7,5	290	20	10	20	1	80	4640	3248	22,7	43	62	4
K2022.280800370	28	28	15	250	M5	M5 13	12,25	7,5	370	20	10	20	1	80	4640	3248	22,7	43	62	4
K2022.280800450	28	28	15	330	M5	M5 13	12,25	7,5	450	20	10	20	1	80	4640	3248	22,7	43	62	4
K2022.280800610	28	28	15	490	M5	M5 13	12,25	7,5	610	20	10	20	1	80	4640	3248	22,7	43	62	4
K2022.281300290	28	28	15	120	M5	M5 13	12,25	7,5	290	20	25	80	1	130	7540	5278	36,9	114	163	2
K2022.281300370	28	28	15	200	M5	M5 13	12,25	7,5	370	20	25	80	1	130	7540	5278	36,9	114	163	2
K2022.281300450	28	28	15	280	M5	M5 13	12,25	7,5	450	20	25	80	1	130	7540	5278	36,9	114	163	2
K2022.281300610	28	28	15	440	M5	M5 13	12,25	7,5	610	20	25	80	1	130	7540	5278	36,9	114	163	2
K2022.281300690	28	28	15	520	M5	M5 13	12,25	7,5	690	20	25	80	1	130	7540	5278	36,9	114	163	2
K2022.282100450	28	28	15	200	M5	M5 13	12,25	7,5	450	20	25	80	1	210	12180	8526	59,7	298	426	3
K2022.282100610	28	28	15	360	M5	M5 13	12,25	7,5	610	20	25	80	1	210	12180	8526	59,7	298	426	3
K2022.282101010	28	28	15	760	M5	M5 13	12,25	7,5	1010	20	25	80	1	210	12180	8526	59,7	298	426	3
K2022.351300290	35	35	15,8	110	M6	M6 17	16	10	290	25	25	80	2	130	9750	6825	47,2	148	211	2
K2022.351300450	35	35	15,8	270	M6	M6 17	16	10	450	25	25	80	2	130	9750	6825	47,2	148	211	2
K2022.351300770	35	35	15,8	590	M6	M6 17	16	10	770	25	25	80	2	130	9750	6825	47,2	148	211	2

내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg

품목 요약

주문 번호	크기 B	B1	스트로크 S	D 스크류	D1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	R	S1=슬라이드	C0Y N	C0Z N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	드릴 홀 수
K2022.352100450	35	35	15,8	190	M6	M6 17	16	10	450	25	25	80	2	210	15750	11025	76,3	386	551	3
K2022.352100690	35	35	15,8	430	M6	M6 17	16	10	690	25	25	80	2	210	15750	11025	76,3	386	551	3
K2022.352101010	35	35	15,8	750	M6	M6 17	16	10	1010	25	25	80	2	210	15750	11025	76,3	386	551	3
K2022.352900610	35	35	15,8	270	M6	M6 17	16	10	610	25	25	80	2	290	21750	15225	105,3	736	1051	4
K2022.352900930	35	35	15,8	590	M6	M6 17	16	10	930	25	25	80	2	290	21750	15225	105,3	736	1051	4
K2022.352901330	35	35	15,8	990	M6	M6 17	16	10	1330	25	25	80	2	290	21750	15225	105,3	736	1051	4
K2022.432100450	43	43	23	190	M8	M8 22	21	13,5	450	25	25	80	2,5	210	22470	15729	155,1	551	786	3
K2022.432100690	43	43	23	430	M8	M8 22	21	13,5	690	25	25	80	2,5	210	22470	15729	155,1	551	786	3
K2022.432101010	43	43	23	750	M8	M8 22	21	13,5	1010	25	25	80	2,5	210	22470	15729	155,1	551	786	3
K2022.433700770	43	43	23	350	M8	M8 22	21	13,5	770	25	25	80	2,5	370	39590	27713	273,2	1709	2441	5
K2022.433701010	43	43	23	590	M8	M8 22	21	13,5	1010	25	25	80	2,5	370	39590	27713	273,2	1709	2441	5
K2022.433701490	43	43	23	1070	M8	M8 22	21	13,5	1490	25	25	80	2,5	370	39590	27713	273,2	1709	2441	5