


모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형

품목 설명/제품 이미지



최소 곡률 반경:



설명

재질:

EPDM 또는 PVC 모서리 보호 장치.
EPDM 스펀지 고무 실링.

표면 마무리:

검정색.

정보:

이 프로파일에는 가장자리 보호 기능 외에 다른 구성품(예: 도어, 플랩 또는 하우징 커버)을 습기, 먼지 및 오염으로부터 보호하는 밀봉 기능도 있습니다. 스펀지 고무 프로파일의 형태에 따라 다양한 사용 분야에서 사용할 수 있습니다.

가장자리 보호 밀봉 프로파일에서는 실링을 50% 이하 만큼 압착할 것을 권장합니다(압축).

최고의 실링 효과를 보장하려면 실링을 30~40% 만큼 압축하는 것이 좋습니다.

이 정보는 권장 사항이며 실제로는 사용 분야 및 장착된 부품에 따라 다르게 적용됩니다.

EPDM 소재의 가장자리 보호용 실링 프로파일은 UL50, UL50E, UL94HB 인증을 받았습니다.


조립:

간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.

요청 시:

기타 길이.

도면



품목 요약

모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형

모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	L	클램핑 범위 mm	최소 곡률 반경 mm	B	B1	H	H1
K1368.015X2000	A	EPDM	2000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	-	15	7
K1368.015X5000	A	EPDM	5000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	-	15	7
K1368.015X10000	A	EPDM	10000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	-	15	7
K1368.015X20000	A	EPDM	20000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	-	15	7
K1368.015X50000	A	EPDM	50000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	-	15	7
K1368.122X2000	B	EPDM	2000	1,0-3,0	A=50 B=180 C=30 D=30	11	-	22	11
K1368.122X5000	B	EPDM	5000	1,0-3,0	A=50 B=180 C=30 D=30	11	-	22	11
K1368.122X10000	B	EPDM	10000	1,0-3,0	A=50 B=180 C=30 D=30	11	-	22	11
K1368.122X20000	B	EPDM	20000	1,0-3,0	A=50 B=180 C=30 D=30	11	-	22	11
K1368.122X50000	B	EPDM	50000	1,0-3,0	A=50 B=180 C=30 D=30	11	-	22	11
K1368.211X2000	C	EPDM	2000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11	-
K1368.211X5000	C	EPDM	5000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11	-
K1368.211X10000	C	EPDM	10000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11	-
K1368.211X20000	C	EPDM	20000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11	-
K1368.211X50000	C	EPDM	50000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11	-
K1368.313X2000	D	EPDM	2000	2,0-3,0	A=50 B=20 C=120 D=40	9	12	13	-
K1368.313X5000	D	EPDM	5000	2,0-3,0	A=50 B=20 C=120 D=40	9	12	13	-
K1368.313X10000	D	EPDM	10000	2,0-3,0	A=50 B=20 C=120 D=40	9	12	13	-
K1368.313X20000	D	EPDM	20000	2,0-3,0	A=50 B=20 C=120 D=40	9	12	13	-
K1368.313X50000	D	EPDM	50000	2,0-3,0	A=50 B=20 C=120 D=40	9	12	13	-
K1368.415X2000	E	PVC	2000	1,0-2,0	A=20 B=40 C=10 D=10	6,5	-	15	7
K1368.415X5000	E	PVC	5000	1,0-2,0	A=20 B=40 C=10 D=10	6,5	-	15	7
K1368.415X10000	E	PVC	10000	1,0-2,0	A=20 B=40 C=10 D=10	6,5	-	15	7
K1368.415X20000	E	PVC	20000	1,0-2,0	A=20 B=40 C=10 D=10	6,5	-	15	7
K1368.415X50000	E	PVC	50000	1,0-2,0	A=20 B=40 C=10 D=10	6,5	-	15	7
K1368.510X2000	F	PVC	2000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10	-
K1368.510X5000	F	PVC	5000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10	-
K1368.510X10000	F	PVC	10000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10	-
K1368.510X20000	F	PVC	20000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10	-
K1368.510X50000	F	PVC	50000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10	-
K1368.615X2000	G	EPDM	2000	1,0-3,5	A=200 B=80 C=200 D=200	11	22	15	-
K1368.615X5000	G	EPDM	5000	1,0-3,5	A=200 B=80 C=200 D=200	11	22	15	-
K1368.615X10000	G	EPDM	10000	1,0-3,5	A=200 B=80 C=200 D=200	11	22	15	-
K1368.615X20000	G	EPDM	20000	1,0-3,5	A=200 B=80 C=200 D=200	11	22	15	-
K1368.615X50000	G	EPDM	50000	1,0-3,5	A=200 B=80 C=200 D=200	11	22	15	-
K1368.712X2000	H	EPDM	2000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12	-
K1368.712X5000	H	EPDM	5000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12	-
K1368.712X10000	H	EPDM	10000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12	-
K1368.712X20000	H	EPDM	20000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12	-
K1368.712X50000	H	EPDM	50000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12	-
K1368.821X2000	I	PVC	2000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	-	21	9
K1368.821X5000	I	PVC	5000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	-	21	9
K1368.821X10000	I	PVC	10000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	-	21	9
K1368.821X20000	I	PVC	20000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	-	21	9
K1368.821X50000	I	PVC	50000	1,0-4,0	A=70 B=80 C=15 D=15	10	-	21	9