


모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 H

품목 설명/제품 이미지



최소 곡률 반경:



설명

재질:

EPDM 또는 PVC 모서리 보호 장치.
EPDM 스펀지 고무 실링.

표면 마무리:

검정색.

정보:

이 프로파일에는 가장자리 보호 기능 외에 도어나 폴랩, 하우스 커버 등과 같이 다른 구성품의 습기, 먼지 및 오염에 대한 밀봉 기능 역시 있습니다. 스펀지 고무 프로파일 형태에 따라 다양한 사용 분야에서 사용할 수 있습니다.

가장자리 보호 밀봉 프로파일의 경우 실링을 최대 50%로 압축하는 것이 좋습니다(압축).
최고의 씰링 효과를 보장하려면 실링이 30-40%로 압축되어야 합니다. 이 정보는 권장 사항이며 실제에서는 작업 및 장착된 부품에 따라 개별적입니다.

UL50, UL50E 및 UL94HB에서 인증받았습니다.


조립:

간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.

요청 시:

기타 길이.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	L	클램핑 범위 mm	최소 곡률 반경 mm	B	B1	H
K1368.712X2000	H	EPDM	2000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12
K1368.712X5000	H	EPDM	5000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12
K1368.712X10000	H	EPDM	10000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12
K1368.712X20000	H	EPDM	20000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12
K1368.712X50000	H	EPDM	50000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12

모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 H

품목 요약
