

소켓 및 플라스틱 인서트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

소켓, 톨 스틸.
인서트, PETP 스페셜.

표면 마무리:

소켓, 크롬 플레이트.

정보:

소켓:

소켓, 1/2" 드라이브 있음, 제조회사 Hazet. 플라스틱 인서트 고정을 위해 특별히 보강되었습니다. 플라스틱 인서는 소켓 내부 형상과 길이로 인해 안전하게 고정됩니다. 이로 인해 최적의 드라이브 토크가 스크류 헤드에 전달됩니다. 규정에 따라 사용할 경우 소켓과 육각 헤드 사이의 금속성 접촉이 방지됩니다. 이에 따라 접촉성 부식이 발생하지 않습니다.

플라스틱 인서트:

KIPP 제품 라인 NOVOnox hygienic의 스크류와 너트를 조이거나 풀기 위한 플라스틱 인서트. 광택처리된 민감한 표면이 보호되어 차후 접촉성 부식이 방지됩니다.

인서는 특수 소켓에 수동으로 압착할 수 있습니다. 형상 피트와 로킹 장치가 있어 소켓에서 최적의 고정 상태를 보장합니다. 마모된 플라스틱 인서를 교환하는데 특수 공구가 필요 없습니다.


정의된 조임 토크(강도 등급 6.8)를 갖춘 플라스틱 인서의 보장 시간은 최대 1000회 교체 주기입니다.

도면 설명:

A) 소켓

B) 플라스틱 인서트

도면



품목 요약

주문 번호	설명	D=바깥지름	D1	L	T	SW=렌치 사이즈	SW1
K1361.1012	소켓	15,3	22	36,6	10,6	10	-
K1361.1112	소켓	16,6	22	37,3	10,1	11	-
K1361.1312	소켓	19,1	22	37,3	10,6	13	-
K1361.1612	소켓	22,9	23,6	37,1	11,3	16	-
K1361.1912	소켓	26,6	23	37	13,2	19	-
K1361.2112	소켓	29	25	36,8	12,9	21	-
K1361.2712	소켓	35,2	25	44,4	18,1	27	-
K1361.0502	보호용 인서트	-	-	18	6	10	5
K1361.0503	보호용 인서트	-	-	18	6	10	5,5

소켓 및 플라스틱 인서트

품목 요약

주문 번호	설명	D=바깥지름	D1	L	T	SW=렌치 사이즈	SW1
K1361.0603	보호용 인서트	-	-	18	6	10	6
K1361.0704	보호용 인서트	-	-	18	6	10	7
K1361.0805	보호용 인서트	-	-	18	6	11	8
K1361.1006	보호용 인서트	-	-	19,5	10	13	10
K1361.1107	보호용 인서트	-	-	21,5	11	16	11
K1361.1308	보호용 인서트	-	-	21,5	11	16	13
K1361.1610	보호용 인서트	-	-	22	13,5	19	16
K1361.1710	보호용 인서트	-	-	21,5	12	21	17
K1361.1812	보호용 인서트	-	-	21,5	12	21	18
K1361.1913	보호용 인서트	-	-	21,5	12	21	19
K1361.2114	보호용 인서트	-	-	26,5	18	27	21
K1361.2214	보호용 인서트	-	-	26,5	18	27	22
K1361.2416	보호용 인서트	-	-	26,5	18	27	24