

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 케이스, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 케이스, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 확장 길이는 조립 길이와 거의 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 80,000 주기에
서의 최대값을 의미합니다.


수평 설치에는 적합하지 않습니다.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5 mm 높이를 초과하면 안됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.

온도 범위:

-20 °C - +70 °C

도면



텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg

품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	스트로크 S	L	상 당 하중 (80,000 주기) kg	조립	제품 타입	포장 유형
K2090.0200	26	-	-	128	160	14	-	-	19	27,1	205,5	200	22	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2090.0250	26	-	-	160	192	32	-	-	19	27,1	255	250	25	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2090.0300	26	-	-	224	256	18	-	-	19	27,1	304	300	28	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2090.0350	26	-	-	256	288	36	-	-	19	27,1	353	350	30	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2090.0400	26	192	224	320	352	22	128	160	19	27,1	402	400	30	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2090.0450	26	224	256	384	416	8	160	192	19	27,1	452	450	28	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2090.0500	26	256	288	416	448	26	160	192	19	27,1	501	500	25	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2090.0550	26	256	288	480	512	12	224	256	19	27,1	550	550	22	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2090.0600	26	288	320	512	544	30	224	256	19	27,1	599	600	20	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍