

# 생체 고분자 보우 그립 작동 축에서 설치하기

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.  
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.

#### 표면 마무리:

너도 밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.

#### 정보:

기계적 강도가 좋음 (최소 이중 안전성 검사).  
화학적 저항성이 좋음.  
실외 사용에 적합함 (내후성).

이 보우 그립은 손잡이 부피가 크고 좋은 촉감이 특징임.

#### 조립:

종류 A, 조작면으로부터.

#### 장점:

이런 바이오플라스틱은 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안 함).


석유 기반 플라스틱에 비해 CO<sub>2</sub> 균형이 좋습니다.

유한한 화석 자원 보존적 사용.

목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옵니다.

바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호              | 타입 | 형태 타입    | 본체 색상        | A   | B  | C    | D | H  | L   | S  | 하중<br>N |
|--------------------|----|----------|--------------|-----|----|------|---|----|-----|----|---------|
| K1060.101100052143 | A  | 연속 천공 포함 | 너도 밤나무 천연 색상 | 100 | 17 | 9,5  | 6 | 33 | 122 | 20 | 1000    |
| K1060.101120062143 | A  | 연속 천공 포함 | 너도 밤나무 천연 색상 | 120 | 21 | 11,4 | 7 | 39 | 146 | 24 | 1000    |
| K1060.101140082143 | A  | 연속 천공 포함 | 너도 밤나무 천연 색상 | 140 | 24 | 14,2 | 9 | 45 | 170 | 28 | 1000    |
| K1060.10110005290  | A  | 연속 천공 포함 | 검회색 RAL 7021 | 100 | 17 | 9,5  | 6 | 33 | 122 | 20 | 1000    |
| K1060.10112006290  | A  | 연속 천공 포함 | 검회색 RAL 7021 | 120 | 21 | 11,4 | 7 | 39 | 146 | 24 | 1000    |
| K1060.10114008290  | A  | 연속 천공 포함 | 검회색 RAL 7021 | 140 | 24 | 14,2 | 9 | 45 | 170 | 28 | 1000    |

