

강성 커플링 절단형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸 검정 산화.

스테인레스 스틸, 광택처리.

정보:

강성 커플링은 비틀림에 강하고 움직임이 없는 방식으로 높은 토크를 전달합니다. 샤프트 정렬 불량이나 조정 불량이 없을 시 사용됩니다. 마모가 없으며 반영구적으로 사용 가능합니다. 나사 잠금 기능을 통해 진동으로 인해 발생 가능한 나사 풀림이 방지됩니다.

최대 공칭 토크의 전달은 샤프트의 최적 조립 및 치수 정확도를 통해서만 달성 가능합니다.

최대 속도 4000rpm.



온도 범위:

-40 °C ~ +175 °C

요청 시:

다른 치수.

도면



품목 요약

강성 커플링 절단형

품목 요약

절단된 강성 커플링, 스틸

주문 번호	본체 재질	C (DIN 912-12.9)	스크류 조임 토크 Nm	D1	D4	L	R	규정 모멘트 Nm
K2064.1080	스틸	M3x8	2,1	8	24	35	26,8	50
K2064.1100	스틸	M4x12	4,6	10	29	45	32,7	70
K2064.1120	스틸	M4x12	4,6	12	29	45	32,7	70
K2064.1140	스틸	M5x16	9,5	14	34	50	39,4	190
K2064.1150	스틸	M5x16	9,5	15	34	50	39,4	190
K2064.1160	스틸	M5x16	9,5	16	34	50	39,4	190
K2064.1190	스틸	M6x18	16	19	42	65	48,2	300
K2064.1200	스틸	M6x18	16	20	42	65	48,2	350
K2064.1350	스틸	M8x25	39	35	67	95	74,1	1100
K2064.1250	스틸	M6x18	16	25	45	75	50,8	390
K2064.1300	스틸	M6x18	16	30	54	83	58,6	475
K2064.1400	스틸	M8x25	39	40	77	108	83,4	1325
K2064.1500	스틸	M10x25	77	50	85	124	93,2	2250

절단된 강성 커플링, 스테인레스 스틸

주문 번호	본체 재질	C (DIN 912 A2-70)	스크류 조임 토크 Nm	D1	D4	L	R	규정 모멘트 Nm
K2064.2080	스테인레스 스틸	M3x8	1,1	8	24	35	26,8	16
K2064.2100	스테인레스 스틸	M4x12	2,5	10	29	45	32,7	70
K2064.2120	스테인레스 스틸	M4x12	2,5	12	29	45	32,7	70
K2064.2140	스테인레스 스틸	M5x16	5,4	14	34	50	39,4	160
K2064.2150	스테인레스 스틸	M5x16	5,4	15	34	50	39,4	160
K2064.2160	스테인레스 스틸	M5x16	5,4	16	34	50	39,4	160
K2064.2190	스테인레스 스틸	M6x18	9,6	19	42	65	48,2	260
K2064.2200	스테인레스 스틸	M6x18	9,6	20	42	65	48,2	300
K2064.2250	스테인레스 스틸	M6x18	9,6	25	45	75	50,8	325
K2064.2300	스테인레스 스틸	M6x18	9,6	30	54	83	58,6	400
K2064.2350	스테인레스 스틸	M8x25	23	35	67	95	74,1	330
K2064.2400	스테인레스 스틸	M8x25	23	40	77	108	83,4	400
K2064.2500	스테인레스 스틸	M10x25	46	50	85	124	93,2	688