

플랫 클램프, T-슬롯용, 스틸(세트)

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
경화 검정 산화 처리.

정보:

이 플랫 클램프를 이용하면 특히 낮은 공작물을 클램핑할 수 있습니다. 클램핑 조의 썬기 효과로 인해 공작물이 기계 테이블에 안전하고 확실하게 압입됩니다. DIN 650에 따라 최대 T-슬롯 깊이에서 "H1" 및 "H3". 최소 슬롯 깊이에서 낮은 클램핑 높이에 도달하기 위해 클램핑 피스는 길이 H3 만큼 연장할 수 있습니다.


크리핑 파워 F와 F1은 고정 나사의 최대 조임 토크를 최적으로 설계하고 활용함으로써 얻을 수 있습니다.

한쌍 단위로 공급됩니다.

공급 내역:

- T-슬롯용 플랫 클램프 2개.
- 고정 나사 2개 DIN EN ISO 4762.
- 육각 키 2개 ISO 2936.

도면



품목 요약

플랫 클램프, T-슬롯용, 스틸(세트)

주문 번호	슬롯 너비	B	B1	H min.	H max.	H1	H2	H3	L	L1	F kN	F1 kN	포장 유형
K1230.122	12	18	12	2,5	13,5	31	11	5	52	1,8	5	0,6	1 개 = 1 쌍
K1230.142	14	22	14	1,5	13,5	34	11	5	55	1,8	5,5	0,7	1 개 = 1 쌍
K1230.162	16	25	16	2,5	17	41	15	6	68	2,5	8	0,9	1 개 = 1 쌍
K1230.182	18	28	18	1,5	16	43	15	6	71	2,5	9	1	1 개 = 1 쌍
K1230.222	22	35	22	4,5	21,5	53	20	9	89	3	16	1,9	1 개 = 1 쌍

