

"미니윙" 윙 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 열가소성.

부싱 황동, 스틸 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

나사 핀, 스틸 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4305.


표면 마무리:

그립, 흑회색.

스틸, 청색, 피막 처리

스테인레스 스틸, 블랭크.

도면



품목 요약

"미니윙" 윙 그립

주문 번호	타입	구성품 재질	A	B	D	D2	H	H1	H2	T	L
K0274.004	K	황동	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	6	-
K0274.005	K	황동	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	8	-
K0274.006	K	황동	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	8	-
K0274.806	K	스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	12	-
K0274.808	K	스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	12	-
K0274.0004	K	스테인리스 스틸	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	6	-
K0274.0005	K	스테인리스 스틸	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	8	-
K0274.0006	K	스테인리스 스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	8	-
K0274.0806	K	스테인리스 스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	12	-
K0274.0808	K	스테인리스 스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	12	-
K0274.004X8	L	스틸	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.005X10	L	스틸	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	10
K0274.005X15	L	스틸	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	15
K0274.005X20	L	스틸	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	20
K0274.006X10	L	스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	10
K0274.006X15	L	스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	15
K0274.006X20	L	스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	20

"미니wing" wing 그립

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	A	B	D	D2	H	H1	H2	T	L
K0274.006X25	L	스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	25
K0274.006X30	L	스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	30
K0274.008X20	L	스틸	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	20
K0274.008X25	L	스틸	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	25
K0274.008X30	L	스틸	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	30
K0274.008X40	L	스틸	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	40
K0274.806X10	L	스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	10
K0274.806X15	L	스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	15
K0274.806X20	L	스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	20
K0274.806X25	L	스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	25
K0274.806X30	L	스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	30
K0274.808X15	L	스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	15
K0274.808X20	L	스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	20
K0274.808X25	L	스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	25
K0274.808X30	L	스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	30
K0274.808X40	L	스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	40
K0274.0004X8	L	스테인리스 스틸	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.0005X10	L	스테인리스 스틸	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	10
K0274.0005X15	L	스테인리스 스틸	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	15
K0274.0005X20	L	스테인리스 스틸	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	20
K0274.0006X10	L	스테인리스 스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	10
K0274.0006X15	L	스테인리스 스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	15
K0274.0006X20	L	스테인리스 스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	20
K0274.0006X25	L	스테인리스 스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	25
K0274.0006X30	L	스테인리스 스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	30
K0274.0008X20	L	스테인리스 스틸	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	20
K0274.0008X25	L	스테인리스 스틸	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	25
K0274.0008X30	L	스테인리스 스틸	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	30
K0274.0008X40	L	스테인리스 스틸	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	-	40
K0274.0806X10	L	스테인리스 스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	10
K0274.0806X15	L	스테인리스 스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	15
K0274.0806X20	L	스테인리스 스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	20
K0274.0806X25	L	스테인리스 스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	25
K0274.0806X30	L	스테인리스 스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	-	30
K0274.0808X15	L	스테인리스 스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	15
K0274.0808X20	L	스테인리스 스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	20
K0274.0808X25	L	스테인리스 스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	25
K0274.0808X30	L	스테인리스 스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	30
K0274.0808X40	L	스테인리스 스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	-	40