


텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 480 Kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스테인레스 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연 도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

하나씩 판매

정보:

전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 확장 길이는 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일은 옆으로 장착할 때 명시된 부하 용량을 나타냅니다.

텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장 거리 사용시 수직 장착된 한 쌍의 텔레스코픽 레일의 최대 부하용량을 표시합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 70% 더 적습니다.

1,000 mm 까지의 레일 간격에 적합합니다.

기술 데이터:


공정 속도: 0.5 m/s.

온도 범위:

-20 °C - +180 °C.

텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 480 Kg

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일 스틸 컴팩트, 전체 확장, 최대 적재 하중 480 kg

주문 번호	B	B1	D	H	L	L1	L2	L3	드릴 홀 수	스트로크 S	지탱력 쌍 당 kg
K2074.0400	70	25	M8	32	400	50	-	200	8	400	440
K2074.0450	70	25	M8	32	450	50	-	250	8	450	450
K2074.0500	70	25	M8	32	500	50	-	300	8	500	460
K2074.0550	70	25	M8	32	550	50	-	350	8	550	470
K2074.0600	70	25	M8	32	600	50	-	400	8	600	480
K2074.0650	70	25	M8	32	650	50	200	-	12	650	460
K2074.0700	70	25	M8	32	700	50	225	-	12	700	440
K2074.0750	70	25	M8	32	750	50	250	-	12	750	420
K2074.0800	70	25	M8	32	800	50	275	-	12	800	400
K2074.0850	70	25	M8	32	850	50	300	-	12	850	380
K2074.0900	70	25	M8	32	900	50	325	-	12	900	360
K2074.0950	70	25	M8	32	950	50	350	-	12	950	340
K2074.1000	70	25	M8	32	1000	50	375	-	12	1000	320
K2074.1050	70	25	M8	32	1050	50	400	-	12	1050	310
K2074.1100	70	25	M8	32	1100	50	425	-	12	1100	300
K2074.1150	70	25	M8	32	1150	50	450	-	12	1150	290
K2074.1200	70	25	M8	32	1200	50	475	-	12	1200	280
K2074.1250	70	25	M8	32	1250	50	500	-	12	1250	270
K2074.1300	70	25	M8	32	1300	50	525	-	12	1300	260
K2074.1400	70	25	M8	32	1400	50	575	-	12	1400	240
K2074.1500	70	25	M8	32	1500	50	625	-	12	1500	220

텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 480 Kg**품목 요약**
