

비틀림 방지 장치 플라스틱 튜브 커넥터용 기술 정보



공칭 직경 30mm의 플라스틱 튜브 커넥터의 경우 비틀림 방지 장치와 슬롯이 있는 일치하는 알루미늄 파이프가 범위에 추가되었습니다. 이렇게 하면 간단한 조립으로 시스템이 비틀리는 것을 방지할 수 있습니다.

90° 각도로 4개의 슬롯이 있는 산화처리된 알루미늄 튜브는 강화 폴리아미드로 만든 검은색 플라스틱 클립을 보완합니다. 이 시스템은 기존 원형 플라스틱 로킹 스톱퍼 K0494.030200으로 보완할 수 있습니다.

기타 장점:

- 90°단계의 비틀림 방지 장치
- 최대 3배 더 높은 비틀림 모멘트 흡수
- 한 사람이 시스템을 조립할 수 있습니다
- 공구 없이 조립 가능

수행되는 방법:

- 슬롯이 있는 알루미늄 튜브 커넥터를 밀어 넣습니다
- 튜브 커넥터 사전 배치
- 플라스틱 클립을 슬롯에 끼운 다음 튜브 커넥터에 밀어 넣습니다
- 튜브 커넥터의 클램핑 나사를 조입니다



사진	주문 번호	명칭
	K1967	비틀림 방지장치 플라스틱, 튜브 커넥터용
	K1966	슬롯이 있는 원형 튜브 알루미늄 (1 미터)
	K1966	슬롯이 있는 원형 튜브 알루미늄 (맞춤 길이)

적합한 튜브 커넥터

직각 연결	십자형  K0472.3030	십자형  K0474.3030	T형 튜브  K0475.3030	풋  K0477.30
축 병렬 연결	플랜지  K0479.30	직선형  K0483.30		
조인트 연결 (조인트형)	조인트 부품  K0484.30	조인트 부품  K0485.30	조인트 부품  K0486.30	
조인트 연결 (조인트 클램프용)	조인트  K0488.30	조인트  K0489.30	스위벨 풋  K0490.30	